




Gradient Floor Light

Transformeer de ruimte met de WiZ Gradient Floor Light. Geniet van RGBIC-technologie voor verbluffende, meerkleurige verlichting die de kamer in het licht laat baden. Het slanke, minimalistische ontwerp past in elke hoek, terwijl je met de aanpasbare lichtscènes kunt kiezen tussen dynamische animaties of een zachte, statische gloed. Je kunt zelfs je licht laten pulseren op muziek, of matchen met de kleuren van je tv-scherf (HDMI sync box vereist).


PRODUCTKENMERKEN

- Meerdere kleuren tegelijk
- Strak en minimalistisch design
- Synchroniseer met je tv (Sync Box vereist)



Bedienen met elk Matter smart homeplatform

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.




Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



Lampen met muziek synchroniseren

Zie het ritme terug in je verlichting met onze muzieksynchronisatie. Synchroniseer je verlichting moeiteloos met je favoriete muziek. Houd je mobiele apparaat in de buurt van de speaker voor een perfecte harmonie tussen geluid en licht.



Meeslepende surround verlichting

Synchroniseer je verlichting met video (HDMI Sync Box vereist) en muziek om je home entertainment naar een hoger niveau te tillen. De Sync-functie is perfect voor films en games en creëert een compleet meeslepende, theaterachtige ervaring die je inhoud tot leven brengt.



Statische en dynamische lichtinstellingen om te ontspannen

Kies uit miljoenen kleuren of uit de reeks lichtscènes die we voor jou hebben ontworpen. Met zo veel opties kun je voor een magische sfeer zorgen op feestdagen, verjaardagen, zomerse tuinfeesten of gewone dagelijkse activiteiten.



Verbluffend lichtverloopeffect

Ervaar de schoonheid van verloopverlichting, waarbij meerdere kleuren naadloos in elkaar overvloeien om een betoverend lichteffect te creëren. Voeg levendige energie toe aan elke kamer met dit dynamische ontwerp.

SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Dimbaar: Ja

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: Zwart
Materiaal: Aluminium

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Aan/uit-schakelaar in kabel: Nee
Inclusief afstandsbediening: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurweergave-index (CRI): -
Kleurtemperatuur: NA
Opwarmtijd tot 60% licht: 2

DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor:
Woonkamer Eetkamer Slaapkamer
Kinderkamer

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 58 mA

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.7
Spanning: 220-240 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 1,347 kg
Totale lengte: 1.355 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter: 90 mm
Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: NA
Lichtkleur: RGB
Wattage meegeleverde lamp: 9.7
IP-classificatie: IP20 | Bescherming
tegen vingers
Beschermingsklasse: Klasse II -
dubbel geïsoleerd

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: Wireless G
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514865273
Nettogewicht: 1,33 kg
Brutogewicht: 3,01 kg
Hoogte: 14,8 cm
Lengte: 143,4 cm
Breedte: 14,3 cm