




LED-strip 4 m

Knip de LED strip eventueel op maat en vorm hem zoals jij wilt. De gekleurde, dynamische lichtinstellingen verfraaien de ruimte onder je kasten of achter je meubilair. Creëer de perfecte setting als je wilt ontspannen met deze sfeerverlichting.

PRODUCTKENMERKEN

- Alle kleuren
- Voedingsunit inbegrepen
- IP20/Plastic



Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!




Bedienen met elk Matter smart homeplatform

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Schep de perfecte lichtscène

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.



Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: White

Materiaal: Kunststof

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar

Lumenbehoudfactor: 70%

Aantal schakelcycli: 50.000

Nominale levensduur: 15.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Nee

Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Aan/uit-schakelaar in kabel: Ja

Inclusief voedingsadapter: Ja

Inclusief afstandsbediening: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM

Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80

Kleurtemperatuur: 2700-5000 K

Opwarmtijd tot 60% licht: 2

Lichtrendement (gespec.) (nom.): 64 lm/W

DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor:

Woonkamer Keuken Slaapkamer

Kinderkamer

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 73 mA

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.6

Spanning: 220-240 V

Energieverbruik: 12

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,225 kg

Totale hoogte: 3 mm

Totale lengte: 4.000 mm

Totale breedte: 10 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 840

Lichtkleur: 2700-5000 (RGB)

Dimbare lamp: Ja

Wattage meegeleverde lamp: 13

IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers

Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten: Yes

Wifi: Wireless G

Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date

Max. aantal accessoires: 9999

Communicatieprotocol: Bluetooth Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169071216

Nettogewicht: 0,23 kg

Brutogewicht: 0,26 kg

Hoogte: 16 cm

Lengte: 5,7 cm

Breedte: 14,1 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.