



Grondspot, starterkit

Laagspanningsspot met ingebouwde grondpinnen kunnen eenvoudig op je oprit, in je voor- of achtertuin worden geïnstalleerd om helder en dynamisch licht te creëren. Je kunt de lampen bedienen met je bestaande WiFi-systeem en ze zijn allemaal waterbestendig. Je kunt tot vijf spots in één lijn plaatsen, zodat je oprit en tuin altijd goed verlicht zijn.

PRODUCTKENMERKEN

- Alle kleuren
- Laagspanning
- Geschikt voor buiten




Directe configuratie voor alle slimme verlichting

Krijg direct toegang tot alle slimme functies, door je nieuwe lampen te verbinden met je bestaande WiFi. Je kunt lampen onderweg van huis ook bedienen en schema's instellen om ze automatisch in en uit te laten schakelen. En dat alles is mogelijk zonder dat je extra hardware hoeft te installeren. Zorg ervoor dat je WiFi hebt voor de bediening, dan zijn alle gekoppelde lampen volledig te bedienen, zelfs als je geen bereik hebt.



Bedienen met elk Matter smart homeplatform

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



Voel je altijd veilig met geautomatiseerde buitenverlichting

Creëer een schema zodat je buitenlampen elke dag ingeschakeld worden voor je thuis komt, zodat je de omgeving goed kunt zien en je je veilig voelt. Stel je lampen zo in dat ze 's ochtends automatisch uitgeschakeld worden, of wanneer ze niet nodig zijn, om energie te besparen.



Laat je tuin nog meer tot bloei komen met miljoenen kleuren en dynamische modi

Kies uit miljoenen lichtkleuren, van energiek koelwit licht tot warmwit licht, om de beste sfeer te creëren voor jouw buitenactiviteiten. Of pas gewoon een vooraf ingestelde, dynamische lichtmodus in, zoals Oceaan, Bos of Feest om een prachtige sfeer te creëren.



Laagspanningstechnologie en eenvoudige installatie

Ontworpen om buiten van te genieten! Geen ingewikkelde bedrading of speciale installatie nodig, gewoon aansluiten en klaar. Als je de lamp ergens anders wilt plaatsen, hoef je alleen maar de adapter los te schroeven en hem ergens anders neer te zetten.



Stel op elk plekje een andere kleur in en schep extra sfeer

Schep extra sfeer met dynamische lichtinstellingen. Je kunt elk gedeelte moeiteloos een andere kleur laten uitstralen. Maak je eigen combinatie van miljoenen lichtkleuren of diverse lichtinstellingen om een uniek lichteffect te scheppen dat bij jouw stijl past.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Buiten
Lampvorm: Rechthoek
Dimbaar: Ja

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: Zwart
Materiaal: Metaal

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 25 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 25.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Inclusief LED-lamp(en): Ja
Inclusief afstandsbediening: Nee

LICHTKENMERKEN

Bundelhoek: 50 graden
Kleurconsistentie: 7 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80
Kleurtemperatuur: 2700-5000 K
Opwarmtijd tot 60% licht: 2
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 54
lm/W

DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor: Tuin Balkon

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 77 mA

OPGENOMEN VERMOGEN

Spanning: 220-240 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 1,76 kg
Totale hoogte: 202 mm
Totale lengte: 8.800 mm
Totale breedte: 74 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lichtstroom in lumen meegeleverde
lamp: 450
Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 540
Lichtkleur: 2700-5000 (RGB)
Wattage meegeleverde lamp: 10
Maximaal vermogen vervangende
lamp: 10
IP-classificatie: IP65 (adapter IP44)
Bescherminingsklasse: UL ongeaard
Lichtbron vervangbaar: Nee
Aantal lichtbronnen: 2

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: Wireless G
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169071599
Nettogewicht: 1,75 kg
Brutogewicht: 2,03 kg
Hoogte: 14 cm
Lengte: 22,9 cm
Breedte: 8,9 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.