



Bol 75 W G95 E27



De bolvormige WiZ gekleurde LED-lamp ondersteunt je dagelijkse leven met slimme verlichting. Gebruik hem in je vloer- of hanglamp en kies uit warm- tot koelwit licht of uit miljoenen kleuren. Elke gewenste sfeer is mogelijk. Stel timers in om je lampen in of uit te schakelen volgens jouw dag- of weekritme. De slimme lampen bedien je met je smartphone of met je stem; dat kan zelfs als je niet thuis bent. WiZ lampen werken op je eigen wifinetwerk. Meer heb je niet nodig.

PRODUCTKENMERKEN

- Slimme gekleurde lamp
- Tot 1055 lumen
- Eenvoudig te installeren
- Bediening met app of stem



Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Houd je energieverbruik bij

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Schep de perfecte lichtscène

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.



Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: G95
Fitting: E27
Type glas: Mat
Dimbaar: Ja

LAMPAFMETING

Gewicht: 0,11 kg

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 25 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 25.000

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
Nominale lichtstroom: 1055 lm
Opstarttijd: < 0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op
volledige lichtsterkte
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95
lm/W

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 75 mA

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8720169072275
EOC: 872016907227500
Producttitel: Wi-Fi BLE 75W G95 E27
822-65 RGB 1PF/6

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5
Spanning: 220-240 V
Vermogensequivalent: 75 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): F
Energieverbruik: 11 W
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 11

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Totale hoogte: 139 mm
Totale lengte: 139 mm
Totale breedte: 95 mm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 25.000
Nominale lichtstroom: 1055 lm
Nominaal vermogen: 11 W

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60
EPREL-registratienummer: 1421112
Meetreferentie van lichtstroom:
Sphere

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: Wireless G
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169072275
Nettogewicht: 0,1 kg
Brutogewicht: 0,21 kg
Hoogte: 18,5 cm
Lengte: 10,5 cm
Breedte: 10,5 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.