



Lamp 60W A60 E27 x3



Met deze sfeervolle gekleurde WiZ LED-lamp komt er slimme verlichting in je dagelijkse leven. Je draait hem in hang,- staan- of tafellampen en kiest uit warm- tot koelwit licht of uit miljoenen kleuren. Elke gewenste sfeer is mogelijk. Stel timers in om je lampen in of uit te schakelen volgens jouw dag- of weekritme. De slimme lampen bedienen je met je smartphone of met je stem; dat kan zelfs als je niet thuis bent. WiZ lampen werken op je eigen wifinetwerk. Meer heb je niet nodig.

PRODUCTKENMERKEN

- Slimme gekleurde lamp
- Tot 806 lumen
- Gemakkelijk te installeren
- Bediening met app of stem



Rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken.

Werkt via je bestaande wifinetwerk.

WiZ werkt met jouw eigen wifirouter, dus je hebt geen extra toegangspunt nodig. Steek de stekker van je nieuwe lamp in het stopcontact, download de WiZ app en klaar ben je!




Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.

Overal te bedienen via je smartphone.

Bedien je WiZ lampen met je smartphone, waar je ook bent. Ben je vergeten je lampen uit te doen toen je van huis ging? Geen zorgen. De WiZ app is beschikbaar voor iOS en Android.




Activeer je apparaten met beweging zonder een sensor

Met de SpaceSense-technologie van WiZ worden je apparaten ook bewegingssensoren. Activeer de SpaceSense-functie in de WiZ app en laat je lampen en apparaten automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Er zijn minimaal twee WiZ apparaten nodig in een ruimte om de SpaceSense-functionaliteit te laten werken.

Energieverbruik in de gaten houden

De WiZ app houdt bij hoeveel energie je lampen verbruiken. Bekijk dagelijks of wekelijks het energieverbruik van je lampen en maak een slim, zuinig verlichtingsschema voor het hele huis.



Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfrazen

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: A60
Fitting: E27
Type glas: Mat
Dimbaar: Ja

LAMPAFMETING

Gewicht: 0,195 kg

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 25 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 25.000

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
Nominale lichtstroom: 806 lm
Opstarttijd: < 0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op
volledige lichtsterkte
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 94
lm/W

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 65 mA

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8720169075610
EOC: 872016907561000
Producttitel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
822-65 RGB 3CT6

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5
Spanning: 220-240 V
Vermogensequivalent: 60 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): F
Energieverbruik: 8,5 W
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 9

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Totale hoogte: 122 mm
Totale lengte: 122 mm
Totale breedte: 60 mm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 25.000
Nominale lichtstroom: 806 lm
Nominaal vermogen: 8.5 W

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60
EPREL-registratienummer: 1877825
Meetreferentie van lichtstroom:
Sphere

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: Wireless G
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169075610
Nettogewicht: 0,15 kg
Brutogewicht: 0,27 kg
Hoogte: 15,5 cm
Lengte: 8,5 cm
Breedte: 18 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.