




Filament doorzichtig 60W A60 E27



De ultra-efficiënte, slimme WiZ A60 filamentlamp is de meest energiezuinige, slimme lamp in het WiZ ecosysteem. Deze slimme lamp met A-classificatie verbruikt 40% minder energie dan normale LED-lampen en connected LED-lampen. Met SpaceSense kunnen twee of meer lampen fungeren als bewegingssensoren, die automatisch inschakelen wanneer je aanwezig bent in een ruimte en uitschakelen wanneer je er niet bent. Je kunt je dagelijkse en wekelijkse routines ondersteunen door de WiZ lampen zo in te stellen dat ze alleen ingeschakeld worden als en waar je ze nodig hebt. Zo bespaar je energie. Visualiseer en volg je energieverbruik met de WiZ app, voor een ongeëvenaard inzicht in het energieverbruik van jouw verlichting.

PRODUCTKENMERKEN

- 2700-4000
- Tot 903 lumen
- Eenvoudig te installeren
- Bediening met app of stem



Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!




Bedienen met elk Matter smart homeplatform

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging

Met de WiZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WiZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WiZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WiZ.



Houd je energieverbruik bij

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: A60
Fitting: E27
Type glas: Helder
Dimbaar: Ja

LAMPAFMETING

Gewicht: 0,055 kg

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 51 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 50.000

LICHTKENMERKEN

Bundelhoek: 300 graden
Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80
Kleurtemperatuur: 2700-4000 K
Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
Nominale lichtstroom: 903 lm
Opstarttijd: < 0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op
volledige lichtsterkte
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 210
lm/W

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 42 mA

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8720169076037
EOC: 872016907603701
Producttitel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
827-40 TW EELA 1PF

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.48
Spanning: 220-240 V
Vermogensequivalent: 60 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): A
Energieverbruik: 4,3 W
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 5

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Totale hoogte: 127 mm
Totale lengte: 127 mm
Totale breedte: 60 mm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 50.000
Nominale lichtstroom: 903 lm
Nominaal vermogen: 4.3 W

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60
EPREL-registratienummer: 1901111
Meetreferentie van lichtstroom:
Sphere

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: Wireless G
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169076037
Nettogewicht: 0,06 kg
Brutogewicht: 0,06 kg
Hoogte: 15,5 cm
Lengte: 8,5 cm
Breedte: 8,5 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.