



Spot 50W PAR16 GU10 x3



Zet de spotlight op jouw comfort en welzijn! Deze slimme spots hebben de standaard GU10-vorm die je kent en waar je van houdt, maar de echte glazen lenzen zorgen voor een extra vleugje elegantie. Daarnaast bieden ze je iets dat allesbehalve standaard is: instelbaar wit licht voor al je voorkeuren en activiteiten. Stel koelwit licht in wanneer je dingen gedaan moet krijgen, of gezellig warmwit licht wanneer je wilt ontspannen; wat je maar wilt om je beste, meest comfortabele leven thuis te leiden. Dit alles plus 16 miljoen kleuren en bediening via je stem, de WiZ-afstandsbediening of de WiZ-app, of je nu thuis bent of niet. WiZ GU10-spots maken verbinding via je bestaande Wi-Fi. Er is geen extra hardware, netwerk of installatie nodig.

PRODUCTKENMERKEN

- Slimme gekleurde lamp
- Tot 345 lumen
- Eenvoudig te installeren
- Bediening met app of stem



Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Bedienen met elk Matter smart homeplatform

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



Lamp die in elke standaardarmatuur past

Compacte vorm die perfect past in elke spot en inbouwarmatuur.



Bedien je slimme lampen vanaf elke locatie

Je hoeft je geen zorgen te maken als je lampen aan hebt gelaten, terwijl er niemand thuis is. Je kunt ze vanaf elke locatie uitschakelen met je smartphone.



Heldere, levendige kleuren en tinten wit licht

Creëer levendige accenten door te kiezen uit miljoenen kleuren en tinten wit licht. De bundelhoek van 36 graden zorgt ervoor dat de omgeving wordt versierd met helder, gelijkmatig licht.



Creëer de perfecte sfeer voor al je activiteiten

Onze klassieke glazen GU10-lamp geeft je iets speciaals: een LED-lamp met instelbaar wit licht voor al je stemmingen en activiteiten. Stel koel licht in wanneer jij je moet concentreren, of gezellig licht wanneer je wilt ontspannen - of kies gewoon uit voorgeprogrammeerde instellingen zoals Focus en Relax.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: PAR16
Fitting: GU10
Type glas: Helder
Dimbaar: Ja

LAMPAFMETING

Gewicht: 0,05 kg

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000

LICHTKENMERKEN

Bundelhoek: 36 graden
Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): ≥ 90
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
Nominale lichtstroom: 345 lm
Opstarttijd: < 0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op
volledige lichtsterkte
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 73
lm/W

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 40 mA

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8720169076662
EOC: 872016907666200
Producttitel: Wi-Fi BLE 50W GU10
GLASS 922-65 RGB3CT/6

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.48
Spanning: AC 220-240 V
Vermogensequivalent: 50 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): F
Energieverbruik: 4,7 W
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 5

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Totale hoogte: 55 mm
Totale lengte: 55 mm
Totale breedte: 50 mm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 15.000
Nominale lichtstroom: 345 lm
Geschatte piekintensiteit: 550 cd
Nominaal vermogen: 4.7 W

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60
EPREL-registratienummer: 1877835
Meetreferentie van lichtstroom:
Narrow Cone

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: Wireless G
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169076662
Nettogewicht: 0,15 kg
Brutogewicht: 0,25 kg
Hoogte: 14,4 cm
Lengte: 7,1 cm
Breedte: 18,5 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.