





Lichtslinger 20 m

Speels, sfeervol en volledig in kleur; de WiZ lichtslinger zorgt voor een magische sfeer op feestdagen, verjaardagen, zomerse tuinfeesten of gewone dagelijkse activiteiten. Wikkel deze slingers van 160 LED's rond je kerstboom, je voordeur met Halloween, je gamekamer op zaterdagavond, je tuin om buiten te eten op warme zomeravonden, of rond je slaapkamer of eetkamer op elke willekeurige dag. Statische en dynamische lichtinstellingen schitteren met meer dan 16 miljoen beschikbare kleuren en 8 verschillende zones, zodat jij je licht naar hartenlust kunt vormgeven. En omdat het WiZ is, kun je de magische sprankelende kleur van je lampen overal vandaan bedienen met de WiZ-app. Je kunt je lichtslinger zelfs synchroniseren met muziek voor extra plezier en feestelijkheid...

PRODUCTKENMERKEN

- Alle kleuren
- Laagspanning
- IP44/Plastic




Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Bedienen met elk Matter smart homeplatform

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



Bedien je slimme lampen vanaf elke locatie

Je hoeft je geen zorgen te maken als je lampen aan hebt gelaten, terwijl er niemand thuis is. Je kunt ze vanaf elke locatie uitschakelen met je smartphone.



Lampen met muziek synchroniseren

Zie het ritme terug in je verlichting met onze muzieksynchronisatie. Synchroniseer je verlichting moeiteloos met je favoriete muziek. Houd je mobiele apparaat in de buurt van de speaker voor een perfecte harmonie tussen geluid en licht.



Miljoenen kleuren op een slinger

Met elke lightslinger kun je kiezen uit miljoenen kleuren om betoverende sferen te creëren die de magie van licht je kamer in brengen en je laten ontspannen.

SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen/buiten
Dimbaar: Ja

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: Zwart
Materiaal: Kunststof

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Aan/uit-schakelaar in kabel: Nee
Inclusief voedingsadapter: Ja
Inclusief afstandsbediening: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurweergave-index (CRI): -
Kleurtemperatuur: 2700-5000 K
Opwarmtijd tot 60% licht: 2

LICHTSNOER/LIGHTSTRIP

Uitbreidbaarheid: Nee

DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor:
Woonkamer Slaapkamer Balkon Tuin

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 100 mA

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.7
Spanning: 220-240 V
Energieverbruik: 13

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,588 kg
Totale lengte: 20.000 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: NA
Lichtkleur: 2700-5000 (RGB)
Wattage meegeleverde lamp: 15
IP-classificatie: IP44 | Ommantelde
kabel en spatwaterdicht
Bescherminingsklasse: Klasse II -
dubbel geïsoleerd

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: Wireless G
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169076969
Nettogewicht: 0,59 kg
Brutogewicht: 0,84 kg
Hoogte: 8,7 cm
Lengte: 22,4 cm
Breedte: 22,4 cm