

Slimme draaischakelaar



Dit is wat je nodig hebt om de WiZ slimme draaischakelaar te installeren: niets! Monteer de compacte voet op een handige plek en bevestig vervolgens de lichtschakelaar die op je bestaande schakelaars past. Je kunt de magnetische plaat eenvoudig verwijderen voor draagbare, draadloze bediening van de verlichting waar je maar wilt. Gebruik de draaiknop voor snel aan- en uitschakelen en soepel dimmen, of tik op het paneel om te schakelen tussen je favoriete lichtscènes. De slimme draaischakelaar bevat een lithiumbatterij die via USB kan worden opgeladen, zodat je nooit zonder stroom komt te zitten. Een discrete LED-ringindicator laat je weten wanneer je lampen in gebruik zijn of wanneer de batterij moet worden opgeladen. Vertrouw op WiZ om je leven met licht te vullen - regelrecht uit de doos!

PRODUCTKENMERKEN

- Soepel dimmen
- Draadloos - geen installatie
- Oplaadbaar




Draadloze bediening van je WiZ lampen

Bedien je WiZ lampen snel en eenvoudig. Doe de lampen aan/uit en pas de helderheid aan met één druk op de knop. Kan direct worden gekoppeld met je WiZ lampen en werkt zelfs zonder WiFi.




Groot bedieningsbereik van 15 m

Lampen en apparaten bedienen binnen een straal van 15 meter in een normale binnenomgeving met wanden en muren.




Bedien eenvoudig één of meerdere lampen in een ruimte

Deze draagbare afstandsbediening kan met elke ruimte gekoppeld worden en alle lampen in die ruimte bedienen. Of het nu om één of vijftig lampen gaat! Wil je een andere ruimte bedienen? Wijzig dan de gekoppelde ruimte in de app.



De juiste sfeer met een enkele tik

Gebruik de draaiknop voor snel aan- en uitschakelen en soepel dimmen, of tik op het paneel om te schakelen tussen je favoriete lichtscènes.



Oplaadbare USB draaischakelaar met afneembare magnetische plaat

Monteer de compacte basisplaat op een handige plek en bevestig vervolgens de lichtschakelaar, die qua uiterlijk past bij je bestaande schakelaars. Dankzij de magnetische plaat kun je de schakelaar eenvoudig loskoppelen voor draagbare, draadloze bediening van de verlichting waar je maar wilt.



SPECIFICATIES

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: White

Materiaal: Kunststof

DUURZAAMHEID

Nominale levensduur: 50.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Inclusief batterijen: Ja

Bedieningsafstand: 15 m

OPGENOMEN VERMOGEN

Spanning: 5 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,1 kg

Totale hoogte: 24,9 mm

Totale lengte: 86 mm

Totale breedte: 86 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterijtype: 402030

IP-classificatie: IP20 | Bescherming

tegen vingers

Beschermingsklasse: Klasse III - extra

lage veiligheidsspanning

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes

Wifi: Wireless G

Vastgestelde ondersteuningsperiode:

Minimum of 60 months after
introduction date

Max. aantal accessoires: 9999

Communicatieprotocol: Bluetooth

Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169077027

Nettogewicht: 0,1 kg

Brutogewicht: 0,14 kg

Hoogte: 13,7 cm

Lengte: 6,1 cm

Breedte: 10,6 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.