

PHILIPS

Filamentlamp amber
40W G125 E27

Led


1800K

470 lm

15.000 uur



8720169191198



Design dat gezien mag worden

De nieuwe Deco-collectie transformeert je woning met een perfecte mix van (warm) wit licht en een strakke, minimalistische verlichtingsbeleving.

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

Kies voor een duurzame oplossing

- Buizen met lange levensduur - gaan tot 15 jaar mee
- Bespaart tot wel 90% energie

Altijd mooi om te zien, zowel aan als uit

- LED met een vintage look en feel

Kenmerken

Dezelfde vorm en grootte als een standaardgloeilamp



Deze energiezuinige standaard-LED-lamp heeft een mooi ontwerp en vertrouwde afmetingen voor tijdloze verlichting. De perfecte duurzame vervanging voor traditionele standaardgloeilampen.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur



Met een levensduur van 15.000 uur hebt u minder gedoe, omdat de buizen minder vaak hoeven te worden vervangen, en geniet u meer dan 15 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

Bespaart tot wel 90% energie



Profiteer van de energiebesparing van LED zonder in te leveren op lichtkwaliteit. Bespaar meteen tot wel 90% energie door je bestaande gloei- of halogeenlampen te vervangen.

Vintage (2000 K en 2200 K)

Stel je voor: de vintage look van traditionele verlichting met de voordelen van LED. Met de Philips Vintage LED filamentlampen kun je die gezellige sfeer scheppen en tegelijkertijd energie besparen. Met deze lamp krijg je de traditionele kleur en amberkleurige gloed van de ouderwetse gloeilamp. De transparante glazen lamp met amber coating, de met koper afgewerkte lampfitting en retro vormgeving van het LED-filament voegen een traditionele flair toe aan jouw woning. De sierlijk gedraaide draad zorgt voor een gezellige en warme ambiance.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: niet-richtbare bol
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Amber
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 1800 K
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 818 | CCT of 1800K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 67 lm/W

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Decoratief

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169191198
- EOC: 872016919119800
- Producttitel: LED G125 40W 1800K E27 NDSRT Amber 1PF

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: AC 230 V
- Vermogensequivalent: 40 W
- Energieverbruik: 7 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 7

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 178 mm
- Totale lengte: 178 mm
- Totale breedte: 125 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60



Publicatiedatum:
2025-08-30
Versie: 0.409

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com