

PHILIPS

Draagbaar

Bureaulampen

Forys Clip DSK206

Wit

Stapsgewijs dimmen



8720169194397



Draagbaar gebruiksgemak.

Door het robuuste ontwerp en de optimale prestaties is de Philips LED Performance bureaulamp de perfecte lamp om elke ruimte in huis te voorzien van kwaliteit en helderheid. Comfortabel licht dat prettig is voor je ogen.

Eersteklas kwaliteit

- EyeComfort - licht dat prettig voor de ogen is

Bediening

- Stapsgewijs dimmen

Kenmerken

Eyecomfort

Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering,

stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Philips LED-lampen geven niet alleen comfortabel licht, maar blijven dat ook doen gedurende hun hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en

kleur. Stap over naar licht dat prettig voor de ogen is. Uw ogen zullen u dankbaar zijn.

Stapsgewijs dimmen

Kies uit verschillende dimniveaus om de juiste sfeer van het moment te creëren.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Rechthoek
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 40 lm/W

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Bureaulampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 1000 mA

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,23 kg
- Totale hoogte: 88 mm
- Totale lengte: 362 mm
- Totale breedte: 203 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 200
- Lichtkleur: 4000
- Netspanning: 5 V
- Wattage meegeleverde lamp: 5
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169194397
- Nettogewicht: 0,23 kg
- Bruto gewicht: 0,31 kg
- Hoogte: 16,5 cm
- Lengte: 7,5 cm
- Breedte: 15 cm



Publicatiedatum:
2025-09-17
Versie: 0.360

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com