

PHILIPS

Camill wandlamp
1,4W

Armaturen voor
buitenverlichting

3000 K

Zwart

Sensor; zonne-energie;
waterbestendig



8720169263895



Onze meest efficiënte LED-lampen tot nu toe

Geef je buitenmuur een tijdloze uitstraling met de zwarte Philips LED buitenwandlamp. Het diffuse, heldere licht is ook ideaal om je voordeur te verlichten. Het retro-ontwerp is een stijlvolle manier om van je buitenmomenten te genieten.

Eenvoudige installatie

- Geen bedrading nodig

Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 50.000 uur
- Ultra Efficient Solar

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

Speciale kenmerken

- Dubbele helderheid
- Bewegingssensor en dusk-to-dawn-sensor geïntegreerd

Hoogwaardig licht

- Helderwit licht 3000 K

Kenmerken

Geen bedrading nodig




Deze lamp werkt volledig op zonne-energie. Er is geen bedrading nodig, waardoor je deze lamp eenvoudig kunt verplaatsen naar een andere plek in je tuin of buitenruimte.

Lange levensduur tot wel 50.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 50.000 uur mee. Daarom hoeft je je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van het perfecte tuinlicht.

Ultra Efficient Solar



Door het Philips Ultra Efficient Solar systeem bieden deze lampen tot 35 uur lang licht met een volledig opgeladen batterij. Geniet elke avond van helder licht, zelfs bij slechte en bewolkte weersomstandigheden.

IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Dubbele helderheid


Creëer een flexibele en aantrekkelijke sfeer met de dubbele helderheidsfunctie. Het licht dimt wanneer er niemand is en gaat automatisch weer helderder schijnen wanneer er mensen aanwezig zijn. Zo heb je altijd de juiste hoeveelheid licht.

Bewegingssensor en dusk-to-dawn-sensor geïntegreerd



Door de ingebouwde bewegingssensor worden deze lampen automatisch ingeschakeld wanneer je in het donker thuiskomt of wanneer er bezoekers arriveren. De unieke dusk-to-dawn-functie laat de lampen automatisch inschakelen wanneer het buiten donker wordt, perfect voor lange zomeravonden of om je gevoel van veiligheid te vergroten.

Helderwit licht 3000 K



Wist je dat verschillende tinten wit licht worden bepaald door verschillende kleurtemperaturen, die worden gemeten in Kelvin (K)? Lagere kleurtemperaturen geven een warm en gezellig wit licht, terwijl de hogere kleurtemperaturen een koel en energiek licht produceren. Deze armatuur geeft helder wit licht op 3000 K.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 50.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Zonne-energie: Ja
- Middenstuk: Nee

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: UltraEfficient
- Extra functies: Sensor, Zonne-energie, Waterbestendig

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 1,4

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,48 kg
- Totale hoogte: 205 mm
- Totale lengte: 190 mm
- Totale breedte: 140 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 250
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Wit licht
- Netspanning: 4 V
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: A
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse III – extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar: Ja

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Compatibele besturingssystemen: Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8720169263895
- Nettogewicht: 0,48 kg
- Brutogewicht: 0,7 kg
- Hoogte: 24 cm
- Lengte: 16,5 cm
- Breedte: 15 cm



Publicatiedatum:
2026-07-04
Versie: 0.357

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com