

PHILIPS


Zonal wandlamp
1,3W

Armaturen voor
buitenverlichting

3000 K

Zwart

Sensor; zonne-energie;
waterbestendig



8720169265745



Geniet op een duurzame manier van een prachtig verlichte tuin

Philips heeft een ultra-efficiënte LED-buitenlamp op zonne-energie ontwikkeld op basis van nieuwe technologie om de CO₂-uitstoot te verminderen, de hoeveelheid afval te verlagen en het energiegebruik terug te dringen. Met een verbazingwekkend lange levensduur van 50.000 uur gaat deze lamp 5 keer langer mee dan de andere Philips LED-buitenlampen. Precies wat er nodig is voor een duurzamere planeet.

Eenvoudige installatie

- Geen bedrading nodig

Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 50.000 uur
- Ultra Efficient Solar

Geavanceerde LED-lamp

- LED-lamp van topkwaliteit

Speciale kenmerken

- Dubbele helderheid

Kenmerken

Geen bedrading nodig




Deze lamp werkt volledig op zonne-energie. Er is geen bedrading nodig, waardoor je deze lamp eenvoudig kunt verplaatsen naar een andere plek in je tuin of buitenruimte.

Lange levensduur tot wel 50.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 50.000 uur mee. Daarom hoeft je je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van het perfecte tuinlicht.

Ultra Efficient Solar



Door het Philips Ultra Efficient Solar systeem bieden deze lampen tot 25 uur lang licht met een volledig opgeladen batterij. Geniet elke avond van helder licht, zelfs bij slechte en bewolkte weersomstandigheden.

LED-lamp van topkwaliteit



Deze LED-lampen maken gebruik van een unieke technologie die door Philips is ontwikkeld. Je kunt ze eenvoudig inschakelen en ze geven een optimale lichtopbrengst, die de levendige kleuren in je tuin versterken.

Dubbele helderheid

Creëer een flexibele en aantrekkelijke sfeer met de dubbele helderheidsfunctie. Het licht dimt wanneer er niemand is en gaat automatisch weer helderder schijnen wanneer er mensen aanwezig zijn. Zo heb je altijd de juiste hoeveelheid licht.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 50.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Zonne-energie: Ja
- Middenstuk: Nee

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: UltraEfficient
- Extra functies: Sensor, Zonne-energie, Waterbestendig

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 1,3

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,65 kg
- Totale hoogte: 135 mm
- Totale lengte: 206 mm
- Totale breedte: 160 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 250/25
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Wit licht
- Netspanning: 4 V
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: A
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar: Nee

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169265745
- Nettogewicht: 0,65 kg
- Brutoweight: 0,75 kg
- Hoogte: 21,4 cm
- Lengte: 14,2 cm
- Breedte: 16,7 cm



Publicatiedatum:
2026-06-13
Versie: 0.313

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.