

# PHILIPS

Radii wandlamp  
1,3W

Armaturen voor  
buitenverlichting

3000 K

Zwart

Koppelbaar; sensor; zonne-  
energie; waterbestendig



8720169267176



## Onze meest energie- efficiënte LED-lampen tot nu toe

Philips heeft een ultra-efficiënte LED-buitenlamp op zonne-energie ontwikkeld op basis van nieuwe technologie om de CO<sub>2</sub>-uitstoot te verminderen, de hoeveelheid afval te verlagen en het energiegebruik terug te dringen. Met een verbazingwekkend lange levensduur van 50.000 uur gaat deze lamp 5 keer langer mee dan de andere Philips LED-buitenlampen. Precies wat er nodig is voor een duurzamere planeet.

### Eenvoudige installatie

- Geen bedrading nodig

### Duurzame lichtoplossingen

- Ultra Efficient Solar

### Geef uw tuin een vleugje design

- Kies voor buitenwandlampen

### Geavanceerde LED-lamp

- 5 jaar garantie op LED-systeem

8720169267176

**Speciaal ontworpen voor buitenshuis**

- IP44 - weerbestendig

**Hoogwaardig licht**

- Helderwit licht 3000 K


# Kenmerken

## Geen bedrading nodig



Deze lamp werkt volledig op zonne-energie. Er is geen bedrading nodig, waardoor je deze lamp eenvoudig kunt verplaatsen naar een andere plek in je tuin of buitenruimte.

## Ultra Efficient Solar



Door het Philips Ultra Efficient Solar systeem bieden deze armaturen tot 40 uur lang licht met een volledig opgeladen batterij. Geniet elke avond van helder licht, zelfs bij slechte en bewolkte weersomstandigheden.

## Kies voor buitenwandlampen

Verfraai uw buitenruimte met deze wandlamp, die ideaal is om dicht bij uw voordeur of op uw terrasmuren te plaatsen.

## 5 jaar garantie op LED-systeem




Naast de standaardgarantie van 2 jaar voor deze armatuur biedt Philips ook een garantie van 5 jaar op het LED-systeem (de LED-module en de driver).

## IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

## Helderwit licht 3000 K



Wist je dat verschillende tinten wit licht worden bepaald door verschillende kleurtemperaturen, die worden gemeten in Kelvin (K)? Lagere kleurtemperaturen geven een warm en gezellig wit licht, terwijl de hogere kleurtemperaturen een koel en energiek licht produceren. Deze armatuur geeft helder wit licht op 3000 K.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 50.000

### Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

### Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Zonne-energie: Ja
- Middenstuk: Nee

### Tuin

- Tuin: Tuin en terras

### Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K

### Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: UltraEfficient
- Extra functies: Koppelbaar, Sensor, Zonne-energie, Waterbestendig

### Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 1,3

### Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,74 kg
- Totale hoogte: 192 mm
- Totale lengte: 240 mm
- Totale breedte: 175 mm

### Service

- Garantie: 5 jaar

### Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 250
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Wit licht
- Netspanning: 4 V
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: A
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar: Ja

### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169267176
- Nettogewicht: 0,74 kg
- Brutoweight: 1,13 kg
- Hoogte: 27 cm
- Lengte: 20 cm
- Breedte: 20 cm



Publicatiedatum:  
2026-06-13  
Versie: 0.267

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.