

# PHILIPS

Arbour sokkellamp/  
padverlichting 3,8W

Armaturen voor  
buitenverlichting

2700 K

Antraciet

Waterbestendig



8720169278066



## Geniet op een duurzame manier van een prachtig verlichte tuin

Philips Arbour Ultra Efficient buitenlampen maken gebruik van baanbrekende nieuwe technologie om de CO<sub>2</sub>-uitstoot te verminderen, de hoeveelheid afval te verlagen en het energiegebruik terug te dringen. Met een verbazingwekkende levensduur van 50.000 uur gaan deze lampen meer dan twee keer langer mee dan vergelijkbare LED-buitenlampen van Philips en verbruiken ze 50% minder energie. Precies wat er nodig is voor een duurzamere planeet.

### Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 50.000 uur
- Ultra-efficiënt
- Energiebesparing tot wel 80%

### Geavanceerde LED-lamp

- 5 jaar garantie op LED-systeem

8720169278066

**Speciaal ontworpen voor buitenshuis**

- IP44 - weerbestendig

**Speciale kenmerken**

- Krachtig licht

**Hoogwaardig licht**

- Warmwit licht 2700 K

# Kenmerken

## Lange levensduur tot wel 50.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 50.000 uur mee. Daarom hoef je je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van het perfecte tuinlicht.

## Ultra-efficiënt



Verbruikt ten minste 50% minder energie in vergelijking met gelijksoortige, standaard LED-lampen van Philips.

## Energiebesparing tot wel 80%



LED-lampen leveren een besparing op van tot wel 80 procent, vergeleken met traditionele verlichting met dezelfde lichtopbrengst. Wanneer u een Philips LED-lamp koopt, bespaart u meteen geld. Elke keer dat u een traditionele lichtbron vervangt door een LED-lamp, ziet u dat meteen terug in een lagere energierekening.

## 5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaardgarantie van 2 jaar voor deze armatuur biedt Philips ook een garantie van 5 jaar op het LED-systeem (de LED-module en de driver).

## IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

## Krachtig licht

Deze Philips buitenlamp geeft een krachtig, warmwit licht. Een heldere pool van licht om je tuin of terras te verlichten.

## Warmwit licht 2700 K



Wist je dat verschillende tinten wit licht worden bepaald door verschillende kleurtemperaturen, die worden gemeten in Kelvin (K)? Lagere kleurtemperaturen geven een warm en gezellig wit licht, terwijl de hogere kleurtemperaturen een koel en energiek licht produceren. Deze armatuur geeft warm, ontspannen licht op 2700 K.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Metaal

## Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 50.000

## Milieu

- Het product weggoeien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Middenstuk: Nee

## Tuin

- Tuin: Tuin en terras

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Sokkel-/padlampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: UltraEfficient
- Extra functies: Waterbestendig

## Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 4,3

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,32 kg
- Totale hoogte: 400 mm
- Totale lengte: 100 mm
- Totale breedte: 100 mm

## Service

- Garantie: 5 jaar

## Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 800
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: B
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtbron vervangbaar: Ja

## De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

## Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169278066
- Nettogewicht: 1,32 kg
- Bruto gewicht: 1,45 kg
- Hoogte: 41,5 cm
- Lengte: 11 cm
- Breedte: 11 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-30  
Versie: 0.289

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.