

PHILIPS

Alula draagbare
lamp 1,2 W

Armaturen voor
buitenverlichting

3000 K

Zwart

RGB-kleur; zonne-energie;
waterbestendig



8720169296503



Mooi licht voor buiten

Deze draagbare Philips Alula lamp op zonne-energie heeft 3 verschillende lichtinstellingen. Door eenvoudig te kloppen of te tikken kun je genieten van twee helderheidsniveaus of een kleurrijke feestscène.

Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Geavanceerde LED-lamp

- LED-lamp van topkwaliteit

Eersteklas kwaliteit

- Hoogwaardige onderdelen

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

Kenmerken

Lange levensduur tot wel 15.000 uur



Betrouwbare LED-lamp van hoge kwaliteit gaat tot wel 15.000 uur mee. Daarom hoeft u jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kunt u tegelijkertijd elke avond genieten van perfecte sfeerverlichting in uw woning.

LED-lamp van topkwaliteit



Deze LED-lampen maken gebruik van een unieke technologie die door Philips is ontwikkeld. U kunt ze eenvoudig inschakelen en ze geven een optimale lichtopbrengst, die de levendige kleuren in uw tuin versterkt.

Hoogwaardige onderdelen



Deze Philips buitenlamp is gemaakt van hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat bestand is tegen corrosie en vlekken in alle weersomstandigheden.

IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op weerbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens de beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat u de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooit het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkomt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Ja
- Middenstuk: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 120 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Draagbare lampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: RGB-kleuren, Zonne-energie, Waterbestendig

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 1,2

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,362 kg
- Totale hoogte: 150 mm
- Totale lengte: 130 mm
- Totale breedte: 120 mm

Service

- Garantie: 1 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 80/20
- Lichtkleur: 3000
- Netspanning: 5, DC 4
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar: Nee

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169296503
- Nettogewicht: 0,36 kg
- Brutogewicht: 0,44 kg
- Hoogte: 12 cm
- Lengte: 14 cm
- Breedte: 15 cm



Publicatiedatum:
2025-09-17
Versie: 0.170

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com