

PHILIPS

Niall plafond-/
wandspots 3x

Plafond-/wandspots

Geen lamp

Zwart en messing

ClickFix



8720169300118



Licht van hoge kwaliteit, ontworpen voor elk gewenst lichteffect

Deze praktische Philips-spot is ideaal voor in huis. Kies een
bijpassende Philips GU10 LED-lamp en geniet van hoogwaardige,
duurzame verlichting.

Gebruiksgemak

- Draaibare spot
- Exclusief lamp

Eenvoudige installatie

- Eenvoudige montage dankzij ClickFix

Gemakkelijk te ervaren

- Deze lamp is perfect voor aan de wand of het plafond en geeft je de
vrijheid om je interieur helemaal naar eigen voorkeur in te richten.

Materiaal en afwerking

- Hoogwaardige onderdelen

Kenmerken

Draaibare spot



Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.

Exclusief lamp

Deze armatuur wordt geleverd zonder lamp, waardoor je de lichtopbrengst kunt kiezen die het beste bij de kamer en je persoonlijke smaak past. Wanneer je voor een Philips LED-lamp kiest, krijg je een hoogwaardige en duurzame lichtopbrengst.

Eenvoudige montage dankzij ClickFix



Installeer je spot eenvoudig en helemaal zelf. Dankzij ClickFix kun je de spot zelf en zonder enige hulp installeren. Monteer de beugel aan het plafond, sluit de draden aan en klik en bevestig de lamp in 1 keer.

Bevestiging geschikt voor wand of plafond Hoogwaardige onderdelen



Duurzaam en aantrekkelijk metaal voor een aantrekkelijke en duurzame investering.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal, Glas

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- click!FIX-bevestiging: Ja
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Opwarmtijd tot 60% licht: <2

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Eetkamer, Garage, Gang, Keuken, Woonkamer
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafond-/wandspots
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: ClickFix

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 150 mA

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,531 kg
- Totale hoogte: 110 mm
- Totale lengte: 480 mm
- Totale breedte: 130 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 5
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Aantal lichtbronnen: 3

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169300118
- Nettogewicht: 0,53 kg
- Brutoweight: 0,66 kg
- Hoogte: 49,2 cm
- Lengte: 11 cm
- Breedte: 12 cm



Publicatiedatum:
2025-09-13
Versie: 0.234

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com