

# PHILIPS

Capsule 40 W G9  
G9

LED

3000 K

470 lm

15.000 uur



8720169301719



## Een vertrouwde lichtbundel en innovatief design

Deze LED-capsule voor netspanningsaansluiting verspreidt helder, wit licht.

### Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

### Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en hetzelfde formaat als halogeencapsules

### Kies voor een duurzame oplossing

- Lampen met lange levensduur - gaan tot 15 jaar mee

# Kenmerken

## Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

## Ter vervanging van halogeencapsules



Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is dit een standaard LED-capsule voor tijdloze verlichting. De perfecte duurzame vervanger voor traditionele halogeencapsules.

## Gemiddelde levensduur 15.000 uur



Met een levensduur van 15.000 uur hebt u minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen, en geniet u meer dan 15 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

# Specificaties

## General

- Geschikt voor accentverlichting: Nee

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: niet-richtbare bol
- Fitting: G9
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +45 °C
- Nominale levensduur: 15.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 320
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 3000
- Lichtstroom: 470 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 127

**Diversen**

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

**Andere eigenschappen**

- CE-markering: Ja
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

**Verpakkingsinformatie**

- EAN: 8720169301719
- EOC: 872016930171900
- Producttitel: LED 40W G9 WH ND SRT6

**Vermogen**

- Vermogensfactor (fractie): 0.5

**Opgenomen vermogen**

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogensequivalent: 40
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E
- Energieverbruik: 3,7
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 4

**Afmetingen en gewicht van product**

- Totale hoogte: 52 mm
- Totale lengte: 52 mm
- Totale breedte: 16 mm

**Technische specificaties**

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 1932581
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere
- Dimbaar: Nee
- Flickerwaarde (PstLM): 1
- Lampvoet: G9

**De lamp**

- Software geschikt voor upgrades: Nee

**Wat wordt ondersteund**

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8720169301719
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Brutoweight: 0,01 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 2,5 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:  
2026-06-10  
Versie: 0.243

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.