

PHILIPS

Slimme LED-lamp A60,
E27-fitting, 806 lm, 3-
pack

Smart LED

Instelbaar wit licht

Laag dimmen

Slimme automatiseringen

Bediening met app of stem



8720169303010



Maak je verlichting slimmer

Geniet van volledige controle over je verlichting met instelbaar wit licht dat je moeiteloos kunt aanpassen van koele, concentratieverbeterende tinten (6500K) naar warme, ontspannende tonen (2700K). Stel de helderheid nauwkeurig in van volledige intensiteit tot maar 1% voor de perfecte sfeer voor iedere activiteit en gebruik ingebouwde automatiseringen waarmee je verlichting je dagelijkse routine volgt.

Slimme bediening

- Connected by WiZ
- Slimme bediening

Slimme functies

- SpaceSense bewegingsdetectie
- Slimme automatiseringen

Slimme apparaten

- Matter-certificaat

Lichtinstellingen


- Instelbaar wit licht
- Laag dimmen

Kenmerken

Connected by WiZ


Bedien je lampen met de WiZ app, accessoires of spraakopdrachten via je slimme woningassistent; compatibel met Alexa en Google Home.

Slimme bediening



Bedien je lampen met de WiZ app, accessoires of spraakopdrachten via je slimme woning-assistent; compatibel met Alexa en Google Home.

SpaceSense bewegingsdetectie



Verander je lampen in bewegingssensoren met behulp van SpaceSense-technologie, zodat ze automatisch aangaan zodra je de kamer binnenkomt. Je hebt alleen minstens twee 'Connected by WiZ' lampen of apparaten nodig.

Slimme automatiseringen



Stel je lampen zo in dat ze afgestemd zijn op je dagelijkse routine en automatisch aan gaan als je wakker wordt, of uit gaan als niemand thuis is om energie te besparen.

Matter-certificaat



Bedien op jouw manier met de smart home assistent van jouw voorkeur – compatibel met Matter voor naadloze integratie met Alexa, Google Home en Apple Home.

Instelbaar wit licht



Eenvoudig aan te passen van koele, blauwachtige tinten die het zicht en de focus verbeteren tot zachte, warmere tinten om 's avonds te ontspannen (CCT-bereik 2200 K-6500 K).

Laag dimmen



Dim je verlichting soepel van volledige helderheid naar 1% voor het juiste lichtniveau voor wat je aan het doen bent.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: A60
- Fitting: E27
- Type glas: Mat
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Ja

Lampafmeting

- Gewicht: 0,05 kg

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 25 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +45 °C
- Nominale levensduur: 25.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Kies uw kleur: Ja
- Volledig weerbestendig: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Zonne-energie: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
- Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 100

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Kinderkamer
- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 65 mA

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169303010
- EOC: 872016930301000
- Producttitel: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 3CT/6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: AC 220-240 V
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 8 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 8

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 11,1 mm
- Totale lengte: 11,1 mm
- Totale breedte: 6 mm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 25.000
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Nominaal vermogen: 8 W

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Instelbaar wit licht
- IP-classificatie: IP20
- EPREL-registratienummer: 2546661
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere

De lamp

- Diameter: 60 mm
- Software geschikt voor upgrades: Ja

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Compatibele besturingssystemen: iOS, Android
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Homey,

IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts

- Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8720169303010
- Nettogewicht: 0,15 kg
- Brutogewicht: 0,27 kg
- Hoogte: 15,5 cm
- Lengte: 8,5 cm
- Breedte: 18 cm



Publicatiedatum:
2026-07-18
Versie: 0.247

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com