

PHILIPS

GU10 spot 50W
PAR16

Ultra-efficiënt

2700 K

375 lm

50.000 uur

Dimmen



8720169307865



De UltraEfficient LED is onze energiezuinigste LED-lamp ooit

Philips UltraEfficient LED-lampen geven mooi, warmwit licht, gaan bijzonder lang mee (50.000 uur) en besparen direct veel energie. Je hoeft de lamp minder vaak te vervangen en profiteert van licht dat prettig is voor je ogen door het EyeComfort-ontwerp.

Ontworpen om langer mee te gaan en meer energie te besparen

- Dagelijks gebruik, energiebesparend

De juiste keuze voor hoogwaardige accentverlichting

- 5 jaar garantie

De ideale vervanging voor je oude lampen

- Dezelfde vorm en grootte als een standaard halogeenlamp

Dimbare LED-lampen

- Dimbare LED-lampen

Kenmerken

Dagelijks gebruik, energiebesparend



Onze UltraEfficient LED-lampen zijn minstens 40% energiezuiniger dan standaard Philips LED-lampen, zodat je dagelijks energie bespaart

5 jaar garantie

Geniet van duurzame, hoogwaardige verlichting met onze ruime garantie van 5 jaar

Dezelfde vorm en grootte als een standaard halogeenlamp



Deze energiezuinige, standaard LED-lamp heeft een mooi ontwerp en vertrouwde afmetingen voor moderne verlichting. De perfecte duurzame vervanging voor traditionele standaard halogeenlampen.

Dimbare LED-lampen



Deze lamp werkt met de meeste dimmers, zodat jij eenvoudig de gewenste sfeer kunt creëren. Bekijk het compatibiliteitsoverzicht om er zeker van te zijn dat jouw specifieke dimmer geschikt is voor deze lamp.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Richtbare reflectorlamp
- Fitting: GU10
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Ja
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 50.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 375 lm
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 178

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort, UltraEfficient

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169307865
- EOC: 872016930786500
- Producttitel: LEDClassic 50W GU10 WW 36D DIM UE SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogensequivalent: 50
- Energieverbruik: 2,1
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 3

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 54 mm
- Totale lengte: 54 mm
- Totale breedte: 50 mm

Nominale waarden

- Geschatte piekintensiteit: 650 cd

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169307865
- Nettogewicht: 0,22 kg
- Brutoweight: 0,29 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 5,3 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:
2026-06-10
Versie: 0.122

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.