

PHILIPS

Filament holder 15W
T20 E14

Led

2700 K

135 lm

15.000 uur



8720169336650



Ultramoderne LED-lamp voor in huis

State-of-the-art LED-lamp voor algemene verlichting voor dagelijkse activiteiten binnenshuis. Je bespaart onmiddellijk energiekosten en hoeft de lamp minder vaak te vervangen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van jouw verlichting.

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als de kaarsgloeilamp

Kenmerken

Dezelfde vorm en formaat als de kaarsgloeilamp

Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is deze LED-kaarslamp voor tijdloze verlichting de

perfecte duurzame vervanger voor traditionele kaarsgloeilampen.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: T20
- Fitting: E14
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 300 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 135 lm
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 90 lm/W

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169336650
- EOC: 872016933665000
- Producttitel: LED classic 15W T20 E14 WW CL ND SRT6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.4
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogensequivalent: 15 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 1,5 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 2

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 56 mm
- Totale lengte: 56 mm
- Totale breedte: 20 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- EPREL-registratienummer: 1945452
- kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen: No

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169336650
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Brutogewicht: 0,02 kg
- Hoogte: 12,8 cm
- Lengte: 2,6 cm
- Breedte: 6,4 cm



Publicatiedatum:
2025-09-13
Versie: 0.286

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com