

PHILIPS

Reese wandlampen
4,3 W

Ultra-efficiënt

2700 K

Antraciet

Waterbestendig



8720169351295



Onze meest efficiënte LED-lampen tot nu toe

Philips Reese UltraEfficient buitenlampen maken gebruik van een baanbrekende nieuwe technologie om de CO₂-uitstoot te verlagen, de hoeveelheid afval te verminderen en het energieverbruik terug te dringen. Met een verbluffende levensduur van 50.000 uur gaan deze lampen ruim twee keer langer mee dan vergelijkbare LED-buitenlampen van Philips en verbruiken ze 50% minder energie. Precies wat nodig is voor een duurzamere planeet.

Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 50.000 uur
- Ultra-efficiënt

Geavanceerde LED-lamp

- 5 jaar garantie op LED-systeem

Eersteklas kwaliteit

- Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen
- Duurzaam design met PowerShield-coating

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

Speciale kenmerken

- Krachtig licht

8720169351295

Hoogwaardig licht

- Warmwit licht 2700 K

Kenmerken

Lange levensduur tot wel 50.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 50.000 uur mee. Daarom hoef je je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van het perfecte tuinlicht.

Ultra-efficiënt



Verbruikt ten minste 50% minder energie in vergelijking met gelijksoortige, standaard LED-lampen van Philips.

5 jaar garantie op LED-systeem




Naast de standaardgarantie van 2 jaar voor deze armatuur biedt Philips ook een garantie van 5 jaar op het LED-systeem (de LED-module en de driver).

Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen



Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij je tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en synthetische materialen.

Duurzaam design



Beschermd door PowerShield Om je buitenlampen in topconditie te houden, gebruiken we een hoogwaardige poedercoating van Interpon, een merk van AkzoNobel. Deze coating is sterker dan traditionele verfproducten en beschermt tegen verbleken, krassen, deuken en roest. Zo blijven je lampen mooi en gaan ze langer mee.

IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Krachtig licht

Deze Philips buitenlamp geeft een krachtig, warmwit licht. Een heldere pool van licht om je tuin of terras te verlichten.

Warmwit licht 2700 K



Wist je dat verschillende tinten wit licht worden bepaald door verschillende kleurtemperaturen, die worden gemeten in Kelvin (K)? Lagere kleurtemperaturen geven een warm en gezellig wit licht, terwijl de hogere kleurtemperaturen een koel en energiek licht produceren. Deze armatuur geeft warm, ontspannen licht op 2700 K.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Metaal

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 50.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Middenstuk: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: UltraEfficient
- Extra functies: Waterbestendig

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 4,3

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,76 kg
- Totale hoogte: 240 mm
- Totale lengte: 140 mm
- Totale breedte: 120 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 800
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: B
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtbron vervangbaar: Ja

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169351295
- Nettogewicht: 0,76 kg
- Brutoweight: 0,85 kg
- Hoogte: 25,6 cm
- Lengte: 13,8 cm
- Breedte: 16 cm



Publicatiedatum:
2026-05-30
Versie: 0.258

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com