

PHILIPS

Olas plafondlamp met ventilator, 30W (ventilator) + 24W (lamp)

Plafondlampen met ventilator

3000-6500K

Wit

Dimbaar; meerdere kleurtemperaturen; afstandsbediening; instelbaar wit

8721103096005



Krachtige en stille luchtstroom met instelbaar LED-licht

De Philips Olas plafondventilator met LED-licht houdt je binnenruimtes de hele dag en het hele jaar door helder, comfortabel en stijlvol. Met permanent uitgeschoven bladen, een royale luchtstroom en twee luchtstroomrichtingen biedt onze plafondventilator consistente prestaties. Hij koelt snel in de zomer en circuleert de lucht effectief in de winter. De fluisterstille motor verstoort je slaap of concentratie niet, terwijl de stabiele plafondbevestiging en perfect uitgebalanceerde ventilatorbladen wiebelen tot een minimum beperken, zodat je veilig bent en geen scheuren in het plafond krijgt. De lamp zelf biedt de hoge lichtkwaliteit en aanpasbaarheid die je van Philips gewend bent. Creëer de perfecte sfeer voor elk moment met geleidelijk dimmen (tot 5%) en instelbaar wit licht van warmwit (3000K) tot koel daglicht (6500K). Met onze verbeterde RF-afstandsbediening kun je je plafondventilator met LED-licht overal in huis bedienen - je hoeft de afstandsbediening dus niet direct op de ventilator te richten.

Eersteklas kwaliteit

- Stille werking

Bediening

- Naadloos aanpasbare sfeer
- Intuïtieve afstandsbediening

Prestaties

- Krachtige luchtstroom
- Regelbare ventilatorsnelheid
- Twee luchtstroomrichtingen

Veiligheid en duurzaamheid

- Veilig en stabiel

Kenmerken

Stille werking

Stille gelijkstroommotor (<50 dB, minder dan het zoemen van een koelkast) verstoort je slaap of concentratie niet; de stabiele plafondbevestiging beperkt wiebelen tot een minimum

Naadloos aanpasbare sfeer

De Philips plafondventilators met LED-lampen maken vloeiend dimmen (tot wel 5%) en instelbaar wit licht mogelijk. Ga van warmwit licht (3000 K) naar koel daglicht (6500 K) en creëer de perfecte sfeer voor elk moment

Intuïtieve afstandsbediening

Met een intuïtieve RF-afstandsbediening kun jij je plafondventilator met LED-licht eenvoudig overal in huis bedienen. Je hoeft de afstandsbediening niet op de ventilator te richten

Krachtige luchtstroom

Onze plafondventilator koelt snel en effectief dankzij een robuuste gelijkstroommotor en een geoptimaliseerd ventilatorbladontwerp met een krachtige luchtstroom

Regelbare ventilatorsnelheid

Met de Philips plafondventilators heb je de keuze uit zes ventilatorsnelheden, waardoor je de luchtstroom precies aan je activiteiten en aan de seizoenen kunt aanpassen

Twee luchtstroomrichtingen

De gelijkstroommotor maakt voorwaartse en achterwaartse luchtstromen mogelijk, voor gebruik het hele jaar door: verkoeling in de zomer en warme lucht circulatie in de winter

Veilig en stabiel

De stabiele plafondbevestiging en lagers, met de perfect uitgebalanceerde ventilatorbladen, beperken wiebelen tot een minimum. Dit zorgt voor veiligheid en vermijdt het ontstaan van barsten in het plafond

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 20 jaar
- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 20.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 110

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen met ventilator
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, Meerdere kleurtemperaturen, Afstandsbediening, Instelbaar wit

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 260 mA
- Ventilatorstroom: 7.650 m³/h
- Ventilatorefficiëntie: 255

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 4,2 kg
- Totale hoogte: 310 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 1.060 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 2650@4300K
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Instelbaar wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I – geaard

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8721103096005
- Nettogewicht: 4,2 kg
- Brutogewicht: 5,7 kg
- Hoogte: 24,9 cm
- Lengte: 55,4 cm
- Breedte: 25,7 cm



Publicatiedatum:
2026-06-13
Versie: 0.210

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com