

# PHILIPS

Civx plafondlamp met ventilator, 32W (ventilator) + 24W (lamp)

Plafondlampen met ventilator

3000/4300/6500K

Zwart

Afstandsbediening;SceneSwitch  
;instelbaar wit licht

8721103103178



## Stille luchtstroom met warmwit tot koelwit licht

De Philips [Velyx/Civx] plafondventilator met intrekbaar blad LED-licht verlicht je binnenruimtes en biedt tegelijkertijd een verkoelende luchtstroom. Kies uit zes ventilatorsnelheden, tot een maximale luchtstroom van 150 m<sup>3</sup>/min, voor alles wat je thuis doet. De tweezijdige ventilatorbladen zijn gemaakt van robuust multiplex en behouden hun vorm zonder te vervormen, zelfs na duizenden gebruiksuren. Draai de ventilatorbladen om om de kleur te veranderen - van wit naar licht hout of van zwart naar donker hout. Verander de sfeer onmiddellijk met geleidelijk dimmen tot 10% en drie tinten wit licht: warmwit (3000K), koelwit (4500K) en koel daglicht (6500K). Met onze verbeterde RF-afstandsbediening kun je je plafondventilator met LED-licht overal in huis bedienen - je hoeft de afstandsbediening dus niet direct op de ventilator te richten.

### Gemakkelijk te ervaren

- Tweezijdig ventilatorblad

### Bediening

- Dimbaar met 3 tinten wit licht

### Prestaties

- Twee luchtstroomrichtingen
- Comfortabele luchtstroom

8721103103178

**Veiligheid en duurzaamheid**

- Ventilatorbladen behouden hun oorspronkelijke vorm
- Veilig en gaat jarenlang mee

# Kenmerken

## Tweezijdig ventilatorblad

Kies ventilatorbladen met een witte en lichthouten kant, of met een zwarte en donkerhouten kant: keer de ventilatorbladen om, om direct van kleur te veranderen

## Dimbaar met 3 tinten wit licht

Deze Philips plafondventilators met LED-lampen maken vloeiend dimmen tot 10% mogelijk. Kies voor warmwit licht (3000 K), koelwit licht (4300 K), of voor koel daglicht (6500 K) en kies de juiste sfeer voor elk moment

## Twee luchtstroomrichtingen

De gelijkstroommotor maakt voorwaartse en achterwaartse luchtstromen mogelijk, voor gebruik het hele jaar door: verkoeling in de zomer en warme lucht circulatie in de winter

## Comfortabele luchtstroom

Onze plafondventilator koelt snel en effectief dankzij een robuuste gelijkstroommotor en een maximaal luchtstroomvolume van 170 m<sup>3</sup>/min

## Ventilatorbladen behouden hun oorspronkelijke vorm

De ventilatorbladen zijn gemaakt van robuust multiplex en behouden hun oorspronkelijke vorm. Ze vervormen zelfs niet na duizenden gebruiksuren

## Veilig en gaat jarenlang mee

Installeer je Philips plafondventilator met LED-licht eenmaal en geniet van jarenlang veilig, zorgeloos comfort. Voldoet aan internationale veiligheidsnormen om je te beschermen tegen schokken, brand en alledaagse slijtage

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

## Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal

## Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 20 jaar
- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 20.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

## Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000-4300-6500 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 104

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen met ventilator
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Afstandsbediening, SceneSwitch, Instelbaar wit

**Andere eigenschappen**

- Lampstroom: 260 mA
- Ventilatorstroom: 10.200 m<sup>3</sup>/h
- Ventilatorefficiëntie: 318

**Opgenomen vermogen**

- Arbeidsfactor: 0.9

**Afmetingen en gewicht van product**

- Nettogewicht: 4,3 kg
- Totale hoogte: 340 mm

**Service**

- Garantie: 5 jaar

**Technische specificaties**

- Diameter: 1.320 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 2500@4300K
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Instelbaar wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard

**De lamp**

- Software geschikt voor upgrades: Nee

**Wat wordt ondersteund**

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8721103103178
- Nettogewicht: 4,3 kg
- Brutoweight: 4,3 kg
- Hoogte: 19,9 cm
- Lengte: 27,6 cm
- Breedte: 65,5 cm



Publicatiedatum:  
2026-06-13  
Versie: 0.248

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.