

# PHILIPS

Fira wandlampen  
4,3W

Ultra-efficiënt

2700K

Antraciet

Spatwaterdicht



8721103104793



## Onze meest efficiënte LED-lampen tot nu toe

De Philips Fira LED-wandlamp voor buiten in antracietgrijs is vervaardigd van duurzaam gegoten aluminium. Het design zorgt voor een sfeervol lichteffect in twee richtingen om je muur met diffuus helder licht te verlichten. Deze UltraEfficient buitenlampen maken gebruik van een baanbrekende nieuwe technologie om de CO<sub>2</sub>-uitstoot te verlagen, de hoeveelheid afval te verminderen en het energieverbruik terug te dringen.

### Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 50.000 uur
- Ultra-efficiënt

### Eersteklas kwaliteit

- Duurzaam design met PowerShield-coating

### Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

### Speciale kenmerken

- Lichteffect in twee richtingen

# Kenmerken

## Lange levensduur tot wel 50.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 50.000 uur mee. Daarom hoef je je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van het perfecte tuinlicht.

## Ultra-efficiënt




Verbruikt ten minste 50% minder energie in vergelijking met gelijksoortige, standaard LED-lampen van Philips.

## Duurzaam design



Beschermd door PowerShield Om je buitenlampen in topconditie te houden, gebruiken we een hoogwaardige poedercoating van Interpon, een merk van AkzoNobel. Deze coating is sterker dan traditionele verfproducten en beschermt tegen verbleken, krassen, deuken en roest. Zo blijven je lampen mooi en gaan ze langer mee.

## IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

## Lichteffect in twee richtingen

Deze Philips buitenlamp creëert de perfecte sfeer in je tuin of op je terras met lichteffect in twee richtingen.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Dimbaar: Nee

## Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Aluminium

## Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 50.000

## Milieu

- Het product weggooiën: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

### Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Ja
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Middenstuk: Nee

### Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K

### Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Garage, Tuin, Terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: UltraEfficient
- Extra functies: Waterbestendig

### Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 4,3

### Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,73 kg
- Totale hoogte: 26 mm
- Totale lengte: 8 mm
- Totale breedte: 12 mm

### Service

- Garantie: 5 jaar

### Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 800
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: B
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse I – geaard
- Lichtbron vervangbaar: Nee

### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8721103104793
- Nettogewicht: 0,73 kg
- Brutoweight: 0,85 kg
- Hoogte: 27,6 cm
- Lengte: 10 cm
- Breedte: 14,2 cm



Publicatiedatum:  
2026-06-03  
Versie: 0.179

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.