

PHILIPS

hue

**Starterkit: 2 E27 slimme
lampen met kleurfunctie +
Bridge Pro**

**Hue White and Color
Ambiance**

Ondersteuning voor meer dan
150 lampen en 50 accessoires

MotionAware™ technologie

White ambiance +16 miljoen
kleuren

Geavanceerde encryptie met
Zigbee Trust Center



8721103107619



Ultieme slimme verlichting

Krijg de superkrachtige mogelijkheden van slimme verlichting met de Bridge Pro. De Bridge Pro is voorzien van een nieuwe chip die complexe algoritmes en AI-functies ondersteunt. Sneller en krachtiger dan ooit. Geef elke kamer een omgevingskleur met de inbegrepen White and color ambiance lampen.

Onbegrensde mogelijkheden

- Controle over al je lampen in huis, waar je ook bent
- Hue MotionAware™
- Meer capaciteit, snellere processor


Makkelijke slimme verlichting

- Zigbee-beveiliging




Kenmerken

Controle over al je lampen in huis, waar je ook bent



De Hue Bridge en Bridge Pro bieden je toegang tot het systeem van je slimme woning via de Hue app, waar je ook bent. Bedien je lampen, ontvang beveiligingsmeldingen of laat je systeem werken op een ingesteld schema met automatiseringen.

Hue MotionAware™




Deze opwindende nieuwe functie is exclusief voor Bridge Pro en stelt je verlichtingssysteem in staat om intuïtief te reageren op je bewegingen in huis. Als je minstens 3 lampen in dezelfde kamer gebruikt, kun je een bewegingsgebied instellen dat je aanwezigheid detecteert en lampen activeert die je daaraan toekent. Er zijn geen aparte bewegingssensoren nodig!

Meer capaciteit, snellere processor

Vergeleken met de Hue Bridge geeft de Bridge Pro je 3x meer capaciteit, ondersteuning voor 150+ lampen, 50+ accessoires, 500 scènes en heeft het bovendien een 5x snellere responstijd dankzij de nieuwe Hue Chip Pro.

Zigbee-beveiliging



Jouw privacy is onze prioriteit. Zigbee en Philips Hue voorkomen ongeoorloofde toegang tot het ecosysteem van je slimme lampen.

Specificaties

Lampafmeting

- Afmetingen (bxhxd): 60 x 110

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000

Milieu

- Vochtigheid wanneer in werking: 5% <H<95% (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking: -20 °C t/m 45 °C

Extra onderdeel/accessoire**meegeleverd**

- Dimbaar met Hue app en dimmer: Ja
- Inclusief Hue Bridge: Ja

Garantie

- 2 jaar: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 1000-20000 K

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8721103107619

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik in stand-by: 0,1
- Energie-efficiëntielabel (EEL): D
- Energieverbruik: 8,1

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K: 1.100
- Lamptechnologie: Led
- Fittinghouder/lampfitting: E27
- IP-classificatie: IP20
- EPREL-registratienummer: 2476110
- Aantal lichtbronnen: 2

De Bridge

- Diameter: 92,3 mm
- Frequentieband: 2400-2483.5 MHz
- Hoogte: 26 mm
- Lengte x breedte: 92.3 x 92.3 mm
- Max. aantal lampen: 150
- Montagemogelijkheden: Desktop, Wand
- Voedingsadapter: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz, Stand-byvermogen: max. 0,1 W

De lamp

- Vormfactor: A60
- Hoogte: 110 mm
- Ingangsspanning: 220V-240V
- Lichtstroom: Wit en gekleurd licht
- Lichtstroom in lumen: 1100 lm bij 4000 K
- Arbeidsfactor: 0.5
- Software geschikt voor upgrades: Ja
- Starten: Direct 100% lichtsterkte
- Breedte: 60 mm
- Diep dimbaar: Ja

Inhoud van de doos

- Bridge: 1
- Ethernetkabel: 1
- Hue lampen: 2
- Voedingsadapter: 1

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Philips Hue app: Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Spraakassistenten: Amazon Alexa, Google Assistant
- Wifi: Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date, except Hue bridge minimum of 36 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 50
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliiteit: Via Hue Bridge

Specificaties van de doos

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103107619
- Nettogewicht: 0,44 kg
- Brutogewicht: 0,85 kg
- Hoogte: 140 mm
- Lengte: 219 mm
- Breedte: 176 mm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.