

PHILIPS


Capsule 20W
capsule G4

LED

4000K

200 lm

15.000 branduren



8721103136879



Creatieve innovatie om LED-conversie te realiseren

Ultramoderne LED-lamp voor algemene verlichting voor dagelijkse activiteiten binnenshuis. Je bespaart onmiddellijk energiekosten en hoeft de lamp minder vaak te vervangen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van jouw verlichting.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Kies voor een duurzame oplossing

- Bespaart tot wel 90% energie

De ideale vervanging voor je oude lampen

- Dezelfde vorm en grootte als een standaard halogeenlamp

Kenmerken

Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Bespaart tot wel 90% energie



Profiteer van de energiebesparing van LED zonder in te leveren op lichtkwaliteit. Bespaar meteen tot wel 90% energie door je bestaande gloei- of halogeenlampen te vervangen.

Dezelfde vorm en grootte als een standaard halogeenlamp



Deze energiezuinige, standaard LED-lamp heeft een mooi ontwerp en vertrouwde afmetingen voor moderne verlichting. De perfecte duurzame vervanging voor traditionele standaard halogeenlampen.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare capsulelamp
- Fitting: G4
- Lampafwerking: Silicone
- Dimbaar: Nee

Design en afwerking

- Kleur: Helder
- Materiaal: Silicone

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Kies uw kleur: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 300
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Nominale lichtstroom: 200 lm
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 117

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8721103136879
- EOC: 872110313687900
- Producttitel: LED 20W G4 CW 12V ND micro SRT6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: AC Electronic 12 V
- Vermogens equivalent: 20
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 1,7
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 2

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 37,5 mm
- Totale lengte: 37,5 mm
- Totale breedte: 9,5 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Frequentie: -
- Diameter: 9,5 mm
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Neutraal wit licht
- EPREL-registratienummer: 2487544

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Compatibele besturingssystemen: Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103136879
- Nettogewicht: 0 kg
- Brutogewicht: 0,01 kg
- Hoogte: 12,8 cm
- Lengte: 2,6 cm
- Breedte: 2,6 cm



Publicatiedatum:
2026-07-01
Versie: 0.46

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com