


PHILIPS

Philips Skylight EU

Daglicht binnenshuis ervaren

Licht dat zich aanpast aan je ritme

Middelgroot



8721103138897



Haal het daglicht in huis

Philips Skylight geeft elke kamer de ervaring van natuurlijk daglicht. Ontworpen om de natuurlijke helderheid, schakeringen en diepte van zonlicht na te bootsen, waardoor het lijkt alsof er binnen daglicht is

Ervaar de buitenlucht binnen

- Ervaar de buitenlucht binnen

Volgt het verloop van zonlicht

- Volgt het verloop van zonlicht

Een natuurlijke daglichtervaring

- Een natuurlijke daglichtervaring

Licht dat bij je activiteiten past

- Licht dat bij je activiteiten past

Simpele installatie en bediening

- Simpele installatie en bediening

Ontworpen voor vochtige locaties

- Ontworpen voor vochtige locaties

Auto Date Rhythm

On / Off

Preset scenes

Dimming

PHILIPS

Met beschermingsklasse IP44 biedt de Philips Skylight bescherming tegen opspattend water, waardoor hij geschikt is voor keukens, badkamers en andere vochtige ruimtes

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 3500-7500
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 62,5

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Badkamer, Keuken, Slaapkamer, Woonkamer, Thuis kantoor, Hal
- Stijl: Modern
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: NatureConnect

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 420, 220 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.9
- Energieverbruik: 48

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 6,7 kg
- Totale hoogte: 88 mm
- Totale lengte: 653 mm
- Totale breedte: 453 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: LS 3800
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Instelbaar wit licht
- Netspanning: 110-240 V AC
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Compatibele besturingssystemen: Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103138897
- Nettogewicht: 6,4 kg
- Brutogewicht: 10,97 kg
- Hoogte: 53,5 cm
- Lengte: 77 cm
- Breedte: 17,5 cm



Publicatiedatum:
2026-07-18
Versie: 0.196

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com