

PHILIPS

Spot 50W PAR16
GU10 x5

LED

2700K

355lm

15.000 branduren



8721103152558



Ervaar dimbare, warmwitte LED- verlichting

Deze Philips LED-spot zorgt voor een dimbare, gerichte, heldere lichtbundel, gaat bijzonder lang mee en bespaart veel energie. Deze spot is de perfecte duurzame vervanger voor halogeenspots van 50W met een GU10-fitting.

Hoogwaardig licht

- Warmwit licht dat echt op gloeilamplicht lijkt

Light beyond illumination

- Dimt naar een warme gloed

Dimbare LED-lampen

- Dimbare LED-lampen

Kenmerken

Warmwit licht dat op gloeilamplicht lijkt

Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 2700 K en levert een warme, rustgevende sfeer, perfect voor ontspannen. Ideaal voor het ontwerpen van woningverlichting

Dimt naar een warme gloed

Met deze dimbare lamp kunt u dimmen van een warm licht van 2200 K naar licht van 2700 K. Hoe meer u dimt, hoe warmer het licht.

Dimbare LED-lampen



Deze lamp werkt met de meeste dimmers, zodat jij eenvoudig de gewenste sfeer kunt creëren. Bekijk het

compatibiliteitsoverzicht om er zeker van te zijn dat jouw specifieke dimmer geschikt is voor deze lamp.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Richtbare reflectorlamp
- Fitting: GU10
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

Design en afwerking

- Kleur: Zilver
- Materiaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +45 °C
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief batterijen: Nee
- Kies uw kleur: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee
- Middenstuk: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 355 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 77

Diversen

- Stijl: Modern
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: WarmGlow

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8721103152558
- EOC: 872110315255800
- Producttitel: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 5CT/6 EC

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogensequivalent: 50
- Energieverbruik: 4,6
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 5

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 54 mm
- Totale lengte: 54 mm
- Totale breedte: 50 mm

Nominale waarden

- Geschatte piekintensiteit: 700 cd

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 50 mm
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- IP-classificatie: IP20
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Compatibiliteit met VSA: Netspanning

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Compatibele besturingssystemen: Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103152558
- Nettogewicht: 0,2 kg
- Brutogewicht: 0,24 kg
- Hoogte: 11,5 cm
- Lengte: 5,2 cm
- Breedte: 17 cm



Publicatiedatum:
2026-07-04
Versie: 0.191

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com