

PHILIPS


Стенна лампа Raindrop
60 W E27 без крушка

myGarden


Без лампа

Бронз

Водоустойчивост



01652/06/PN



Насладете се на красива градина

Създайте автентична сцена на открито с този красив аплик за стена Philips myGarden в бронзов цвят. Изработен от висококачествен алуминий, той излъчва енергоспестяваща, мека бяла светлина към вашата очарователна градина или тераса.

Лесен начин да осветите външните си пространства

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Акценти

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Този пасивен инфрачервен сензор Philips е специално проектиран за използване на открито във влажна среда и е преминал щателни изпитвания, гарантиращи неговата водоустойчивост. IP нивото съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Този сензор Philips е конструиран с

IP44: защитен от пръски вода, идеален за използване на открито за общи цели.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Бронз
- Материал: Метал

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Разни

- Стил: Classic
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1,500 kg
- Обща височина: 428 mm
- Обща дължина: 300 mm
- Обща ширина: 381 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: E27
- Включена мощност на лампата: –
- Максимална мощност на лампата за смяна: 60
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696169858
- Нето тегло: 1,5 kg
- Брутно тегло: 2,2 kg
- Височина: 43,3 cm
- Дължина: 27 cm
- Ширина: 27 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.528

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com