

PHILIPS

Стенно осветление

myGarden

Veranda

ИНОКС



16411/47/16



Винаги светло, когато се прибирате у дома

Превърнете специалните поводи в незабравимо изживяване с това разкошно стенно осветление Philips myGarden от неръждаема стомана. С елегантен силует и енергоспестяваща, мека бяла светлина, то ви приветства на входа с изобилна светлина, за да влезете спокойно в дома си.

Топло посрещане у дома със светлина

- Приветлива и успокояваща светлина
- Лесна настройка на сензора

Украсете градината си със светлина

- Декоративно външно осветление
- Изберете съвременния стил
- Изберете външно осветление за стена
- Висококачествена неръждаема стомана и превъзходна синтетика

Осветете градината си с висококачествена светлина


- Пестене на енергия
- Винаги в комплект с лампа Philips
- Мощна светлина

Лесен начин да осветите външните си пространства

- Защита от атмосферни въздействия

Акценти

Приветлива и успокояваща светлина



Сензорът за движение включва светлината автоматично, когато пристигнете у дома или ако отвън има човек.

Лесна настройка на сензора



Простата процедура за настройка ви позволява лесно да изберете кога и за колко време автоматичният сензор да включва лампата/лампите.

Декоративно външно осветление

Външното осветление може да украси градината или откритите ви пространства с привличащи окото светлинни ефекти, за да се радвате на стилно осветени пътеки или на идеалната атмосфера за незабравимите вечери с вашите приятели и семейство. Затова Philips създаде myGarden – гама красиви външни осветителни тела със собствен стил и функционалност, които ще ви помогнат да покажете най-доброто от вашите открити пространства в избора от вас стил.

Изберете съвременния стил

Създадена в Европа, тази лампа с уникален, емблематичен дизайн ще ви помогне да създадете съвременна атмосфера във вашите открити пространства.

Изберете външно осветление за стена

Покажете най-доброто от вашите открити пространства с това осветително тяло за стена, идеално за монтиране близо до входната врата или на стените на терасата.

Висококачествени материали

Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено от висококачествена неръждаема стомана и превъзходна синтетика.

Пестене на енергия



Това осветително тяло Philips пести енергия, в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

Винаги в комплект с лампа Philips



В комплекта са включени висококачествени енергоспестяващи крушки Philips EcoLamp, за да получите най-добрия светлинен ефект.

Мощна светлина

Тази външна лампа излъчва мощна топла бяла светлина. Ярък сноп светлина за вашата градина или тераса.

Защита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Материал: Метал

Издръжливост

- Номинален живот: 10 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не
- Сензор за движение: Да

Градинска площ

- Градинска площ: Предния двор

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,830 kg
- Обща височина: 180 mm
- Обща дължина: 102 mm
- Обща ширина: 125 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Обща мощност в лумени на осветителното тяло (скрито): 1 320
- Включена лампа с мощност в лумени: 1 320
- Източник на светлина, еквивалентен на традиционна лампа от: 95
- Технология на лампите: LED лампи
- Цвят на светлината: Мека бяла светлина
- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: A
- Монтаж/фасонка: E27
- Включена мощност на лампата: 20 W
- Максимална мощност на лампата за смяна: 20
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас II
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718291442516
- Нето тегло: 0,83 kg
- Брутно тегло: 1,03 kg
- Височина: 143 mm
- Дължина: 103 mm
- Ширина: 183 mm



Дата на издаване:
2025-09-13
Версия: 0.441

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com