

# PHILIPS


Стенна лампа  
Arbour 6 W

myGarden




2700 K

Антрацит

Сензор; Водоустойчиво



16461/93/16



## Винаги светло, когато се прибирате у дома

Стенно осветление Philips Arbour LED за открити пространства в антрацитно сиво очертава панел от светлина в рамките на трайна алуминиева облицовка и със сензор за движение. Тази артистична светлина ще осветява вашите открити пространства с наситена дифузна мека бяла светлина.

### Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия
- Висококачествена LED светлина
- Дълъг експлоатационен срок до 25 години
- Топла бяла светлина
- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

### Проектиран за градината ви

- Включен сензор за движение, за удобство и сигурност
- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

# Акценти

## Пестене на енергия



Тази енергоспестяваща лампа Philips пести енергия в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

## Висококачествена LED светлина




LED технологията, вградена в тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

## Дълъг експлоатационен срок



Източник на светлина, на който можете да се доверите. Светодиодните крушки, предоставяни с тази светодиодна лампа Philips, ще издържат до 25 000 часа (което е равно на 25 години на база средно използване за 3 часа на ден с брой цикли на включване/ изключване от най-малко 13 000). Толкова е приятно, като се замислите, че няма да се притеснявате за поддръжката или смяната на лампите, имайки идеалната среда в дома си.

## Топла бяла светлина



Светлината може да има различна цветна температура, която се посочва в единици, наречени Келвин (К). Лампите с ниска стойност в Келвин излъчват топла, по-уютна светлина, докато тези с по-висока стойност създават хладна, по-енергизираща светлина. Тази лампа Philips предлага топла бяла светлина за уютна атмосфера.

## 5 години гаранция за светодиодна система



Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

## Включен сензор за движение



Включен е сензор за движение, за да ви приветства, когато се приберете у дома, или да ви извести, когато идва някой. Когато сензорът установи движение, лампата се включва автоматично.

## IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за влажна външна среда. Тя е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от водни пръски, тя е най-разпространена и идеална за общи нужди на открито.

# Спецификации

### Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

### Издръжливост

- Номинален живот: 25 000

### Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

### Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да

### Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

### Характеристики на светлината

- Индекс на цветоподаване (CRI): 90
- Цветна температура: 2700 K

### Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Сензор, Водоустойчивост

### Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,695 kg
- Обща височина: 221 mm
- Обща дължина: 166 mm
- Обща ширина: 75 mm

### Сервиз

- Гаранция: 2 години

### Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 600
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: 220-240
- Включен източник на светлина с енергиен клас: E
- Включена мощност на лампата: 6 W
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас II
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 1

### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696131251
- Нето тегло: 0,7 kg
- Брутно тегло: 0,82 kg
- Височина: 24,1 cm
- Дължина: 8,6 cm
- Ширина: 17,6 cm



Дата на издаване:  
2025-08-30  
Версия: 0.547

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)