

PHILIPS

Стояща лампа/лампа за
пътека Parterre 7,5 W

myGarden

2700 K

Черно

Водоустойчивост



16481/30/PO



Радвайте се на една прекрасна градина със светлина

Настолната лампа за открити пространства Philips Parterre LED в черно, окачва куб със светлина в люлка от алуминиева сплав. Гениалният дизайн хвърля лъчи на дифузна мека бяла светлина върху пътеки и други открити пространства.

Подходящите светлинни решения

- Висококачествена LED светлина

Създадени за използване на открито

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

Специални характеристики

- Защита от атмосферни въздействия

Акценти

Висококачествена LED светлина

Светодиодната лампа, която се предоставя с тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

Висококачествени материали

Тази лампа Philips е създадена специално за използване на открито. Устойчива и проектирана за дълъг живот, тя ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработена от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

Защита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората

– от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал

Издръжливост

- Номинален живот: 25 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 100 lm/W

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стоящи лампи/лампи за пътека
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1,160 kg
- Обща височина: 400 mm
- Обща дължина: 100 mm
- Обща ширина: 100 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 800 lm
- Мрежово захранване: 50 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- Включена мощност на лампата: 8 W
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас II
- Подменящи се светлинни източници: Не

- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696158852
- Нето тегло: 1,16 kg
- Брутно тегло: 1,31 kg
- Височина: 45,5 cm
- Дължина: 11 cm
- Ширина: 11 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.533

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com