

# PHILIPS

Стенна лампа  
Bustan 9 W

myGarden

2700 K

Антрацит

Водоустойчивост



16483/93/P0



## Радвайте се на една прекрасна градина със светлина

Красиво L-образно осветително тяло. Това минималистично осветление за стена Philips Bustan от висококачествен алуминий с антрацитно сиво хвърля дифузна светодиодна, мека бяла светлина върху стената ви.

### Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия
- Висококачествена LED светлина

### Внесете стил в градината си

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

### Авангардни светлинни източници за използване на открито

- Съвместимост със стенни димери
- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

### Специални характеристики

- Лесно инсталиране
- Защита от атмосферни въздействия
- Дълъг експлоатационен срок до 30 години

# Акценти

**Пестене на енергия**

Това осветително тяло Philips пести енергия, в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

**Висококачествена LED светлина**

Светодиодната лампа, която се предоставя с тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

**Висококачествени материали**

Тази лампа Philips е създадена специално за използване на открито. Устойчива и проектирана за дълъг живот, тя ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработена от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

**Съвместимост със стенни димери**

Регулирайте яркостта на светлината на лампата Philips с помощта на стенен димер (не е включен), за да зададете настроението в стаята, да подчертаете определена част от дома си и още.

**5 години гаранция за светодиодна система**

Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

**Лесно инсталиране**

Инсталирането на осветително тяло е трудно понякога, но с тази външна лампа Philips може да сте сигурни, че са положени сериозни усилия за опростяване и улесняване на монтажа. Този продукт се доставя заедно с ключ, който да използвате при монтажа.

**Защита от атмосферни въздействия**

Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

**Дълга експлоатация (30 години)**

Източник на светлина, на който можете да се доверите. Вградените LED, използвани в тази LED лампа Philips, ще издържат до 30 000 часа (което е равно на 30 години на база средно използване за 3 часа на ден с брой цикли на включване/изключване от най-малко 13 000). Толкова е приятно, като се замислите, че няма да се притеснявате за поддръжката или смяната на лампите, имайки идеалната среда в дома си.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

## Издръжливост

- Номинален живот: 30 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърляте продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да

## Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

## Характеристики на светлината

- Цветна температура: 2700 K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 100 lm/W

## Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,524 kg
- Обща височина: 92 mm
- Обща дължина: 220 mm
- Обща ширина: 78 mm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

## Технически данни

- Източник на светлина, еквивалентен на традиционна лампа от: 40
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1000 lm
- Технология на лампите: LED лампи
- Цвят на светлината: Мека бяла светлина
- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- Включена мощност на лампата: 4.5 W
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 2

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696158876
- Нето тегло: 0,52 kg
- Брутно тегло: 0,6 kg
- Височина: 22,5 cm
- Дължина: 8,5 cm
- Ширина: 9,9 cm



Дата на издаване:  
2025-08-30  
Версия: 0.482

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)