

PHILIPS

Стояща лампа/лампа за
пътека Stratosphere 9 W

myGarden

4000K

Антрацит

Водоустойчивост



16488/93/P3



Радвайте се на една прекрасна градина със светлина

Стоящото осветително тяло за открити пространства Philips Stratosphere LED в антрацитно сиво е изработено от алуминиева сплав. То разпределя двупосочна светлина за осветяване на пътеки и други открити пространства с много дифузна ярка светлина.

Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия
- Висококачествена LED светлина

Внесете стил в градината си

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

Авангардни светлинни източници за използване на открито

- Съвместимост със стенни димери
- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

Специални характеристики

- Лесно инсталиране
- Защита от атмосферни въздействия
- Дълъг експлоатационен срок до 30 години

Акценти

Пестене на енергия

Това осветително тяло Philips пести енергия, в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

Висококачествена LED светлина

Светодиодната лампа, която се предоставя с тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

Висококачествени материали

Този лампа Philips е създадена специално за използване на открито. Устойчива и проектирана за дълъг живот, тя ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработена от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

Съвместимост със стенни димери

Регулирайте яркостта на светлината на лампата Philips с помощта на стенен димер (не е включен), за да зададете настроението в стаята, да подчертаете определена част от дома си и още.

5 години гаранция за светодиодна система

Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

Лесно инсталиране

Инсталирането на осветително тяло е трудно понякога, но с тази външна лампа Philips може да сте сигурни, че са положени сериозни усилия за опростяване и улесняване на монтажа. Този продукт се доставя заедно с ключ, който да използвате при монтажа.

Защита от атмосферни въздействия

Този външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

Дълга експлоатация (30 години)

Източник на светлина, на който можете да се доверите. Вградените LED, използвани в тази LED лампа Philips, ще издържат до 30 000 часа (което е равно на 30 години на база средно използване за 3 часа на ден с брой цикли на включване/изключване от най-малко 13 000). Толкова е приятно, като се замислите, че няма да се притеснявате за поддръжката или смяната на лампите, имайки идеалната среда в дома си.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

Издръжливост

- Номинален живот: 30 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Цветна температура: 4000 K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 107 lm/W

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стоящи лампи/лампи за пътека
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,854 kg
- Обща височина: 420 mm
- Обща дължина: 60 mm
- Обща ширина: 76 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Източник на светлина, еквивалентен на традиционна лампа от: 44
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1000 lm
- Технология на лампите: LED лампи
- Цвят на светлината: студена бяла светлина
- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- Включена мощност на лампата: 4.5 W
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 2



Дата на издаване:
2025-09-24
Версия: 0.541

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com