

PHILIPS

Стенно осветление

myGarden

Cockatoo IR

ИНОКС

LED лампи



16491/47/PO



Винаги светло, когато се прибирате у дома

Philips Cockatoo от неръждаема стомана добавя стил и сила към вашата стена. Неговият кръгъл съвременен дизайн хвърля много мека светодиодна светлина надолу. Включен е сензор за движение, за да може лампата да се включи автоматично, когато някой се приближи.

Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия
- Висококачествена LED светлина

Създадени за използване на открито

- Висококачествена неръждаема стомана и превъзходна синтетика

Авангардни светлинни източници за използване на открито

- Включен сензор за движение, за удобство и сигурност
- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

Специални характеристики

- Лесно инсталиране
- Защита от атмосферни въздействия
- Дълъг експлоатационен срок до 25 години

Акценти

Пестене на енергия



Това осветително тяло Philips пести енергия, в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

Висококачествена LED светлина

Светодиодната лампа, която се предоставя с тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

Висококачествени материали

Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено от висококачествена неръждаема стомана и превъзходна синтетика.

Включен сензор за движение



Включен е сензор за движение, за да ви приветства, когато се приберете у дома, или да ви извести, когато идва някой. Когато сензорът установи движение, лампата се включва автоматично.

5 години гаранция за светодиодна система



Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

Лесно инсталиране



Инсталирането на осветително тяло е трудно понякога, но с тази външна лампа Philips може да сте сигурни, че са положени сериозни усилия за опростяване и улесняване на монтажа. Този продукт се доставя заедно с ключ, който да използвате при монтажа.

Защита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

Дълъг експлоатационен срок

Източник на светлина, на който можете да се доверите. Светодиодните крушки, предоставяни с тази светодиодни лампа Philips, ще издържат до 25 000 часа (което е равно на 25 години на база средно използване за 3 часа на ден с брой цикли на включване/изключване от най-малко 13 000). Толкова е приятно, като се замислите,

че няма да се притеснявате за поддръжката или смяната на лампите, имайки идеалната среда в дома си.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: инокс
- Материал: неръждаема стомана

Включена допълнителна функция/аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Да

Градинска площ

- Градинска площ: Предния двор

Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не

Потребявана електроенергия

- Скала за енергийна ефективност (EEL): Built in LED

Размери и тегло на продукта

- Височина: 11,8 cm
- Дължина: 15 cm
- Нето тегло: 0,510 kg
- Ширина: 17,3 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 25 000 h
- Източник на светлина, еквивалентен на традиционна лампа от: 58 W
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 800 lm
- Технология на лампите: 230 V
- Цвят на светлината: мека бяла светлина
- Мрежово захранване: 50 Hz
- Димируемо осветително тяло: Не
- LED лампи: Да
- Вграден LED: Да
- Включен източник на светлина с енергиен клас: Вграден светодиод
- Брой лампи: 1
- Включена мощност на лампата: 8 W
- IP код: IP44
- Клас на защита: II – двойна изолация
- Подменящи се светлинни източници: Не



Дата на издаване:
2023-11-07
Версия: 0.647

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com