

PHILIPS

Осветителен стълб
Alpenglow 60 W E27 без
крушка

myGarden

Без лампа

Черно

Водоустойчивост



16497/30/PN



Радвайте се на една прекрасна градина със светлина

Създайте очарователен център на вниманието на вашата пътека с това осветление за алеи Philips Alpenglow в черно. То е изработено от висококачествен алуминий и е устойчиво на атмосферни влияния. Всичко, което трябва да направите, е да се насладите на градината си.

Внесете стил в градината си

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

Специални характеристики

- Лесно инсталиране
- Защита от атмосферни въздействия

Наслаждавайте се на живота си на открито

- Създайте стилна и приветлива атмосфера

Акценти

Висококачествени материали

Тази лампа Philips е създадена специално за използване на открито. Устойчива и проектирана за дълъг живот, тя ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработена от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

Лесно инсталиране



Инсталирането на осветително тяло е трудно понякога, но с тази външна лампа Philips може да сте сигурни, че са положени сериозни усилия за опростяване и улесняване на монтажа. Този продукт се доставя заедно с ключ, който да използвате при монтажа.

Защита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

Създайте стилна атмосфера

Тази външна лампа за стена е проектирана според най-актуалните вкусове, тенденции и стил на живот, за да се вписва безпроблемно навън и да определя локалната среда, която винаги сте искали.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Алуминий

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Classic
- Тип: Осветление за алеи
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1,454 kg
- Височина: 89,9 cm
- Дължина: 17,4 cm
- Ширина: 17,4 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: E27
- Включена мощност на лампата: –
- Максимална мощност на лампата за смяна: 60
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696158173
- Нето тегло: 1,45 kg
- Брутно тегло: 1,71 kg
- Височина: 35,6 cm
- Дължина: 18,6 cm
- Ширина: 23,6 cm



Дата на издаване:
2025-05-26
Версия: 0.520

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com