

PHILIPS

Стенна лампа Hoverfly
60 W E27 без крушка

myGarden

Без лампа

Черно

Водоустойчивост



17237/30/PN



Създайте страхотни моменти на открито

Придайте ретро вид навън с черния вариант на фенера за стена Philips myGarden. Ретро дизайнът е стилизиран начин да се насладите на моментите на открито. Висококачественият материал и черният завършек се вписват идеално в личния ви стил.

Създадени за използване на открито

- Висококачествени материали

Специални характеристики

- Защита от атмосферни въздействия

Наслаждавайте се на живота си на открито

- Създайте стилна и приветлива атмосфера

Акценти

Висококачествени материали

Осветлението за открити пространства Philips е направено от висококачествен материал и има първокласен завършек. Това го прави солиден и дълготраен продукт, който е устойчив на корозия и петна при всякакви метеорологични условия

Създайте стилна атмосфера

Тази външна лампа за стена е проектирана според най-актуалните вкусове, тенденции и стил на живот, за да се вписва безпроблемно навън и да определя локалната среда, която винаги сте искали.

Защита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Разни

- Стил: Classic
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,967 kg
- Обща височина: 224 mm
- Обща дължина: 222 mm
- Обща ширина: 248 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Мрежово захранване: 50 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: E27
- Включена мощност на лампата: –
- Максимална мощност на лампата за смяна: 60
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696156803
- Нето тегло: 0,97 kg
- Брутно тегло: 1,39 kg
- Височина: 26,3 cm
- Дължина: 23,8 cm
- Ширина: 26,8 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.533

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com