

PHILIPS

Таванно осветление
Moonshine 28 W E27 без
крушка

myGarden

Без лампа

Антрацит

Водоустойчивост



17350/93/PN



Радвайте се на една прекрасна градина със светлина

Стенно осветление, тип „Фенер“ за открити пространства Philips Moonshine LED в антрацитно сиво е изработено от алуминиева сплав. С минималистичния си нюанс той излъчва дифузна фронтална ярка светлина, която се разнася по стените и таваните.

Внесете стил в градината си

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

Специални характеристики

- Лесно инсталиране
- Защита от атмосферни въздействия

Наслаждавайте се на живота си на открито

- Създайте стилна и приветлива атмосфера



Акценти

Висококачествени материали

Тази лампа Philips е създадена специално за използване на открито. Устойчива и проектирана за дълъг живот, тя ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработена от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

Лесно инсталиране



Инсталирането на осветително тяло е трудно понякога, но с тази външна лампа Philips може да сте сигурни, че са положени сериозни усилия за опростяване и улесняване на монтажа. Този продукт се доставя заедно с ключ, който да използвате при монтажа.

Защита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

Създайте стилна атмосфера

Тази външна лампа за стена е проектирана според най-актуалните вкусове, тенденции и стил на живот, за да се вписва безпроблемно навън и да определя локалната среда, която винаги сте искали.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 100 lm/W

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,933 kg
- Обща височина: 81 mm
- Обща дължина: 260 mm
- Обща ширина: 260 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: неприложимо
- Монтаж/фасонка: E27
- Включена мощност на лампата: –
- Максимална мощност на лампата за смяна: 14
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас II
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 2

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696158180
- Нето тегло: 0,93 kg
- Брутно тегло: 1,11 kg
- Височина: 279 mm
- Дължина: 95 mm
- Ширина: 274 mm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.429

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com