

PHILIPS

Стенна лампа Cistus
4,5 W

myGarden

2700 K

Инокс

Водоустойчивост



17358/47/PO



Радвайте се на една прекрасна градина със светлина

Този светодиоден стенен фенер Philips Cistus от неръждаема стомана добавя стил и сила към вашата стена. С интелигентния си правоъгълен дизайн той хвърля красива светодиодна, мека бяла светлина нагоре и надолу за архитектурен ефект на миене на стени.

Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия
- Висококачествена LED светлина

Внесете стил в градината си

- Висококачествена неръждаема стомана и превъзходна синтетика

Авангардни светлинни източници за използване на открито

- Съвместимост със стенни димери
- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

Специални характеристики

- Лесно инсталиране
- Защита от атмосферни въздействия
- Дълъг експлоатационен срок до 25 години

Акценти

Пестене на енергия



Това осветително тяло Philips пести енергия, в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.


Висококачествена LED светлина

Светодиодната лампа, която се предоставя с тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наститени цветове в дома ви.

Висококачествени материали

Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено от висококачествена неръждаема стомана и превъзходна синтетика.

Съвместимост със стенини димери



Регулирайте яркостта на светлината на лампата Philips с помощта на стенен димер (не е включен), за да зададете настроението в стаята, да подчертаете определена част от дома си и още.

5 години гаранция за светодиодна система



Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

Лесно инсталиране



Инсталирането на осветително тяло е трудно понякога, но с тази външна лампа Philips може да сте сигурни, че са положени сериозни усилия за опростяване и улесняване на монтажа. Този продукт се доставя заедно с ключ, който да използвате при монтажа.

Зашита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

Дълъг експлоатационен срок



Източник на светлина, на който можете да се доверите. Светодиодните крушки, предоставяни с тази светодиодни лампа Philips, ще издържат до 25 000 часа (което е равно на 25 години на база средно използване за 3 часа на ден с брой цикли на включване/изключване от най-малко 13 000). Толкова е приятно, като се замислите, че няма да се притеснявате за поддръжката или смяната на лампите, имайки идеалната среда в дома си.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Иnox
- Материал: Неръждаема стомана

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Разни

- Специално предназначено за:
Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции:
Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,689 kg
- Височина: 14 cm
- Дължина: 10,9 cm
- Ширина: 11,7 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 25 000 h
- Източник на светлина, еквивалентен на традиционна лампа от: 35 W
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1000 lm
- Технология на лампите: LED лампи
- Цвят на светлината: Мека бяла светлина
- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- LED лампи: Да
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- Включена мощност на лампата: 4.5 W
- Максимална мощност на лампата за смяна: 4.5 W
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 2

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696159422
- Нето тегло: 0,69 kg
- Брутно тегло: 0,76 kg
- Височина: 15,6 cm
- Дължина: 11,6 cm
- Ширина: 12,6 cm
- Номер на материала (12NC):
915005403901



Дата на издаване:
2024-04-12
Версия: 0.429

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com