PHILIPS

Стенна лампа Skua 42 W E27 без крушка

myGarden

Без лампа

Черно

Водоустойчивост

17382/30/PN

Радвайте се на една прекрасна градина със светлина

Придайте старинен вид навън с този фенер за стена Skua от Philips. Ретро дизайнът е стилен начин да се насладите на моментите на открито. Висококачественият алуминиев и черен завършек се вписва идеално в личния ви стил.

Създадени за използване на открито

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

Специални характеристики

- Защита от атмосферни въздействия

Наслаждавайте се на живота си на открито

- Създайте стилна и приветлива атмосфера

Акценти

Висококачествени материали
Тази лампа Philips е създадена специално за използване на открито. Устойчива и проектирана за дълъг живот, тя ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработена от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

Създайте стилна атмосфера
Тази външна лампа за стена е проектирана според най-актуалните вкусове, тенденции и стил на живот, за да се вписва безпроблемно навън и да определя локалната среда, която винаги сте искали.

Защита от атмосферни въздействия

Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

Спецификации

Дизайн и покритие
- Цвят: Черно
- Материал: Метал

Параметри на околната среда
- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не

Градинска площ
- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 121 lm/W

Разни
- Стил: Classic
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта
- Нето тегло: 0,935 kg
- Обща височина: 218 mm
- Обща дължина: 344 mm
- Обща ширина: 300 mm

Сервиз
- Гаранция: 2 години

Технически данни
- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: E27
- Включена мощност на лампата: -
- Максимална мощност на лампата за смяна: 42
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката
- EAN/UPC - продукт: 8718696165843
- Нето тегло: 0,94 kg
- Брутно тегло: 1,46 kg
- Височина: 24,4 cm
- Дължина: 33,1 cm
- Ширина: 36,1 cm

Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.534

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com