

PHILIPS

Стенна лампа
Samondra 12 W

myGarden

4000K

Антрацит

Водоустойчивост



17391/93/P3



Радвайте се на една прекрасна градина със светлина

Външното осветление за стена Philips Samondra LED е изработено от трайно висококачествен алуминий. Известният дизайн на "кръгла кутия" хвърля мощна дифузна топла бяла светлина във всички посоки за ясно осветяване на външните площи.

Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия

Внесете стил в градината си

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

Авангардни светлинни източници за използване на открито

- Мощни светодиоди
- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

Специални характеристики

- Защита от атмосферни въздействия
- Дълъг експлоатационен срок

Акценти

Пестене на енергия



Това осветително тяло Philips пести енергия, в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

Висококачествени материали

Тази лампа Philips е създадена специално за използване на открито. Устойчива и проектирана за дълъг живот, тя ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработена от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

Мощни светодиоди



Външните осветителни тела Philips използват най-новата авангардна технология със светодиоди и предлагат интензивно светлоотдаване, висококачествено осветление и дълъг експлоатационен живот на продуктите.

5 години гаранция за светодиодна система



Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

Защита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

Дълъг експлоатационен срок



Светодиодните осветителни тела Philips предлагат средно до 20 000 часа (което се равнява на средно 20 години, изчислено на база средна употреба 3 часа/ден при минимум 13 000 цикъла на включване и изключване).

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

Издръжливост

- Номинален живот: 25 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Цветна температура: 4000 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,625 kg
- Обща височина: 190 mm
- Обща дължина: 190 mm
- Обща ширина: 90 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Източник на светлина, еквивалентен на традиционна лампа от: 83
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1200 lm
- Технология на лампите: LED лампи
- Цвят на светлината: студена бяла светлина
- Мрежово захранване: 50 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- Включена мощност на лампата: 12 W
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас II
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696165997
- Нето тегло: 0,63 kg
- Брутно тегло: 0,74 kg
- Височина: 20,4 cm
- Дължина: 10,1 cm
- Ширина: 19,6 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.684

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com