

PHILIPS

Стенна лампа
Samondra 12 W

myGarden

2700 K

Антрацит

Водоустойчивост



17392/93/PO



Винаги светло, когато се прибирате у дома

Осветлението за стена на Philips Samondra PI е изработено от издръжлив висококачествен алуминий. То предоставя мощна дифузна топла бяла светлина във всички посоки. Разполага със сензор за движение, който се включва автоматично, когато някой се приближи.

Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия

Внесете стил в градината си

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

Авангардни светлинни източници за използване на открито

- Мощни светодиоди
- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

Специални характеристики

- Включен сензор за движение, за удобство и сигурност
- Защита от атмосферни въздействия
- Дълъг експлоатационен срок

Акценти

Пестене на енергия



Това осветително тяло Philips пести енергия, в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

Висококачествени материали

Тази лампа Philips е създадена специално за използване на открито. Устойчива и проектирана за дълъг живот, тя ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработена от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

Мощни светодиоди



Външните осветителни тела Philips използват най-новата авангардна технология със светодиоди и предлагат интензивно светлоотдаване, висококачествено осветление и дълъг експлоатационен живот на продуктите.

5 години гаранция за светодиодна система



Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

Включен сензор за движение



Включен е сензор за движение, за да ви приветства, когато се приберете у дома, или да ви извести, когато идва някой. Когато сензорът установи движение, лампата се включва автоматично.

Защита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

Дълъг експлоатационен срок



Светодиодните осветителни тела Philips предлагат средно до 20 000 часа (което се равнява на средно 20 години, изчислено на база средна употреба 3 часа/ден при минимум 13 000 цикъла на включване и изключване).

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал

Издръжливост

- Номинален живот: 25 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Да

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Цветна температура: 2700 K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 138 lm/W

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,720 kg
- Обща височина: 227 mm
- Обща дължина: 190 mm
- Обща ширина: 90 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Източник на светлина, еквивалентен на традиционна лампа от: 83
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1200 lm
- Технология на лампите: LED лампи
- Цвят на светлината: Мека бяла светлина
- Мрежово захранване: 50 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- Включена мощност на лампата: 12 W
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас II
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696165942
- Нето тегло: 0,72 kg
- Брутно тегло: 0,84 kg
- Височина: 24,4 cm
- Дължина: 10,1 cm
- Ширина: 19,6 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.542

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com