

PHILIPS

Външен осветителен
стълб Impress

Hue White и цветна
светлина

Вграден светодиود

Бяла и цветна светлина

Мрежово захранване

Интелигентно управление с Hue
Bridge*



17432/30/P7



Неограничени ВЪЗМОЖНОСТИ

Вече можете да разширите употребата на Hue навън. Осветителният стълб Impress може да бъде свързан с вашия съществуващ мост Hue, за да се насладите на всички функции, като да контролирате осветлението у дома от разстояние, да задавате графици и да създавате всякаква атмосфера. Без включен мост Hue.

Неограничени възможности

- Оцветете вашето място на открито с 16 милиона цвята
- Отпуснете се с топла до студена бяла светлина
- Специална светлина за специални поводи

Лесно управление и комфорт

- Настройване на таймери за ваше удобство
- Контролирайте по Вашите предпочитания
- Интелигентен контрол, от дома или от разстояние
- Настройте си светлини, които да ви посрещат у дома

Цялостно управление с мост/мост Hue

- Необходим е Philips Hue преходник

17432/30/P7

Специално проектирани за вашите места навън

- Защитена от атмосферни влияния (IP44)
- Висококачествен алуминий и закалено стъкло
- Интензивна светлина

Акценти

Оцветете вашето място на открито



Със светещата лента на Philips Hue за открити места няма ограничение на магията, която можете да добавите. Играйте с 16-те милиона цвята и всички нюанси на бяла светлина, за да създадете ефекта, който искате. Оцветете предмети, дървета или пътища, за да направи вашето място да се откроява. Използвайте приложението Hue, за да запишете любимите си настройки за светлина и когато пожелаете, да си ги припомните само с едно докосване с пръст.

Топла до студена бяла светлина



Удължете вечерите си с външното осветление на Philips Hue. Придайте подходящата атмосфера на вътрешния двор, балкон или веранда и се отпуснете. От топлата бяла светлина на лятно слънце до ледената студена зимна светлина: можете да се насладите на всеки нюанс на бяла светлина, който да отразява настроението ви през цялата година.

Специална светлина за специални поводи



Тук започва празничното веселие – с интелигентна светлина! Използвайте своите лампи на Philips Hue, за да превърнете дома си в празнично изживяване: ярки червени и зелени светлини за Коледа, фини пастели за пролетта или дори зловещо лилаво сияние, за да създадете най-обитаваната къща на Хелоуин.

Настройване на таймери за удобство



Насладете се на по-дълги вечери навън, свършете работата на двора или просто изнесете боклука навън след залез слънце. Нека светлините на Philips Hue се включат автоматично, като настроите графици или използвате рутината на залеза/изгрева. И разбира се, можете също да изключите или приглушите осветлението си. Никога повече няма да се притеснявате дали сте оставили включени светлини.

Контролирайте по Вашите предпочитания



Свържете вашите лампи с мост и открийте безкрайност от възможности. Контролирайте светлините от смартфона или таблета си чрез приложението Philips Hue или добавете вътрешни превключватели към системата си, за да променят светлините. Задавайте таймери, уведомления, аларми и други, за да използвате всички опции, предлагани от Philips Hue. Philips Hue работи и с Amazon Alexa, Apple HomeKit и Google Assistant, за да можете да контролирате светлините дори с гласа си.

Интелигентен контрол, от дома или от разстояние



Включете външното си осветление и вижте какво се случва навън. Щом свържете Вашето външно осветление с бриджа Hue, ще можете да контролирате светлината по всякакъв начин според предпочитанията си. С помощта на външния сензор Hue, услугите ни за вътрешно дистанционно управление като например приложението Philips Hue или направо чрез Вашите гласови команди (Amazon Alexa, Apple HomeKit или Google Assistant) можете да контролирате външното си осветление. Можете да настроите график на осветлението, за да имитирате присъствието си. Управлявайте комфортно външното си осветление от дома си или от всяко друго място.

Настройте светлини, които да ви посрещат



Усетете комфорта на светлините, които се включват автоматично, когато пристигнете и се изключват, когато излезете. Извадете нещата си от колата и влезте въщи, съпътствани от удобството на точната светлина. Използвайте външния сензор Hue на Philips или настройте приложението Hue в режим „Домашен“ или „Отдалечен“, за да включите всичките си светлини, или оставете географската локализация да свърши това вместо Вас, без да се налага да докосвате нито един бутон. Толкова е лесно.

Необходим е Philips Hue преходник




Свържете осветлението с бридж, за да го контролирате от смартфон или от таблет чрез приложението Philips Hue. Или контролирайте осветителните тела за външна употреба Philips Hue чрез превключвателя за димиране Philips Hue за включване/изключване и функционалността за димиране.

Защитена от атмосферни влияния (IP44)



Това външно тяло Philips Hue е специално проектирано за използване на открито и е преминало щателни изпитвания, гарантиращи неговата работа. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Това тяло е конструирано с IP44: защитено от пръски вода, от всички посоки.

качествен алуминий и стъкло



Продуктите са направени специално за употреба на открито. Използваме висококачествен алуминий и закалено стъкло, за да гарантираме най-доброто представяне при външни условия, както и интелигентно използване на материалите за оптимизиране на радиочестотите.

Интензивна светлина

Осветителното тяло на Philips Hue осигурява достатъчно мощност, за да осветите удобно градината си. Използвайте Philips Hue, за да осветите входовете, да постигнете по-хубава атмосфера и да придадете още повече чар на външните части, като зададете обстановката според настроението си.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Стъкло

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Димиране с приложението на Hue и ключа: Да

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Тип: На статив/стойка

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 2,255 kg
- Височина: 77 cm
- Дължина: 10 cm
- Ширина: 10 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Светлоотдаване от 4000 K: 1 180 lm
- Приблизителен експлоатационен срок до: 25 000 h
- Цвят на светлината: Светлина 2000 – 6500 Hue White
- Мрежово захранване: Обхват 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED лампи: Да
- Вграден LED: Да
- Брой лампи: 2
- Включена мощност на лампата: 8 W
- Максимална мощност на лампата за смяна: 8 W
- IP код: IP44, защита от пръски вода
- Клас на защита: II – двойна изолация
- Сменяемост на светлинния източник: Неподменящ се светодиоден светлинен източник
- Сменяемост на механизма за управление: Подменящ се механизъм за управление от крайния потребител
- Светлоотдаване при 2700 K: 710 lm

Какво се поддържа

- Съвместим с функцията „Ефекти“: Yes
- Приложение Philips Hue: IOS 15 и следващи версии, Android 10.0 и следващи версии

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696170519
- Нето тегло: 2,26 kg
- Брутно тегло: 2,63 kg
- Височина: 825 mm
- Дължина: 156 mm
- Ширина: 156 mm
- Номер на материала (12NC): 915005731101



Дата на издаване:
2024-04-03
Версия: 0.459

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com