

PHILIPS

Стенна лампа Peking
60 W E27 без крушка

Без лампа

Черно

Водоустойчивост

17473/30/PN



Осветете входа си с автоматично осветление

Придайте ретро външен вид отвън с този черен фенер за стена с алуминий от Philips. Стъкленият дифузер и ретро дизайнът създават стилна атмосфера, която идеално се вписва в личния ви стил. Включен е сензор за дневна светлина, така че той се включва автоматично през нощта.

Внесете стил в градината си

- Изберете външно осветление за стена

Съчетайте своя външен стил

- Предназначена за използване на открито – с водоустойчивост по IP44

Създадени за използване на открито

- Висококачествен алуминий и истинско стъкло

Специални характеристики

- Лесна настройка за всякакво приложение

Топло посрещане у дома със светлина

- Уникална функция ден/нощ

Украсете градината си със светлина

- Декоративно външно осветление
- Изберете традиционния стил

Акценти

Изберете външно осветление за стена

Покажете най-доброто от вашите открити пространства с това осветително тяло за стена, идеално за монтиране близо до входната врата или на стените на терасата.

Предназначена за използване на открито

Тази външна лампа Philips е специално проектирана за влажна външна среда. Тя е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от водни пръски, тя е най-разпространена и идеална за общи нужди на открито.

Висококачествени материали

Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено е от висококачествен лят алуминий и истинско стъкло.

Лесна настройка

Уникална функция ден/нощ



Благодарение на функцията ден/нощ това осветление за открити пространства се включва автоматично, когато навън стане тъмно. Използвайте тази уникална функция за дълги летни вечери или за осигуряване на безопасност.

Декоративно външно осветление

Външното осветление може да украси градината или откритите ви пространства с привличащи окото светлинни ефекти, за да се радвате на стилно осветени пътеки или на идеалната атмосфера за незабравимите вечери с вашите приятели и семейство. Затова Philips създаде myGarden – гама красиви външни осветителни тела със собствен стил и функционалност, които ще ви помогнат да покажете най-доброто от вашите открити пространства в избория от вас стил.

Изберете традиционния стил

Създадена в Европа, тази лампа с уникален, емблематичен дизайн ще ви помогне да създадете традиционна атмосфера във вашите открити пространства.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Алуминий, Стъкло

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не
- Сензор за движение: Да

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Разни

- Стил: Classic
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1,135 kg
- Обща височина: 370 mm
- Обща дължина: 175 mm
- Обща ширина: 220 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Мрежово захранване: Обхват 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: E27
- Включена мощност на лампата: –
- Максимална мощност на лампата за смяна: 60
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696176740
- Нето тегло: 0,96 kg
- Брутно тегло: 1,16 kg
- Височина: 26 cm
- Дължина: 15,5 cm
- Ширина: 21 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.440

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com