

PHILIPS

Сензор за движение Virginia

VIRGINIA черно

Черно

Водоустойчивост

17476/30/PN



Винаги светло, когато се прибирате у дома

Този черен сензор за движение Philips Virginia има множество възможности за монтаж, с широк обхват на откриване и свободна сензорна глава за 2 посоки. Настройте сензора според вашите нужди и използвайте уникалната функция ден/нощ за безопасни вечери.

Авангардни светлинни източници за използване на открито

- Включен сензор за движение, за удобство и сигурност
- Ръчно предефиниране

Специални характеристики

- Множество възможности за монтаж

Топло посрещане у дома със светлина

- Лесна настройка на сензора
- Високо максимално натоварване (1000 W за лампа с нажежаема жичка, 200 W за LED)

Лесен начин да осветите външните си пространства

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия
- Висококачествена синтетика

Акценти

Включен сензор за движение



Включен е сензор за движение, за да ви приветства, когато се приберете у дома, или да ви извести, когато идва някой. Когато сензорът установи движение, лампата се включва автоматично.

Ръчно предефиниране

Множество възможности за монтаж

Лесна настройка на сензора



Простата процедура за настройка ви позволява лесно да изберете кога и за колко време автоматичният сензор да включва лампата/лампите.

Високо максимално натоварване (1000 W за лампа с нажежаема жичка, 200 W за LED)

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Този пасивен инфрачервен сензор Philips е специално проектиран за използване на открито във влажна среда и е преминал щателни изпитвания, гарантиращи неговата водоустойчивост. IP нивото съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Този сензор Philips е конструиран с IP44: защитен от пръски вода, идеален за използване на открито за общи цели.

Висококачествена синтетика

Този инфрачервен сензор за присъствие/движение Philips е създаден специално за използване на открито. Устойчив и проектиран за дълъг живот, изработен от висококачествени синтетични материали.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Номинален живот: 25 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Аксесоари
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,146 kg
- Обща височина: 94 mm
- Обща дължина: 70 mm
- Обща ширина: 104 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Мрежово захранване: 50 Hz
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696176771
- Нето тегло: 0,15 kg
- Брутно тегло: 0,23 kg
- Височина: 11,1 cm
- Дължина: 7,8 cm
- Ширина: 10,8 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.501

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com