

# PHILIPS

Сензор за  
движение Virginia

VIRGINIA

Бяло

Водоустойчивост

17476/31/PN



## Винаги светло, когато се прибирате у дома

Този бял сензор за движение Philips Virginia има множество възможности за монтаж, с широк обхват на откриване и свободна сензорна глава за 2 посоки. Настройте сензора според вашите нужди и използвайте уникалната функция ден/нощ за безопасни вечери.

### Авангардни светлинни източници за използване на открито

- Включен сензор за движение, за удобство и сигурност
- Ръчно предефиниране

### Специални характеристики

- Множество възможности за монтаж

### Топло посрещане у дома със светлина

- Лесна настройка на сензора
- Високо максимално натоварване (1000 W за лампа с нажежаема жичка, 200 W за LED)

### Лесен начин да осветите външните си пространства

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия
- Висококачествена синтетика

# Акценти

## Включен сензор за движение



Включен е сензор за движение, за да ви приветства, когато се приберете у дома, или да ви извести, когато идва някой. Когато сензорът установи движение, лампата се включва автоматично.

## Ръчно предефиниране

### Множество възможности за монтаж

### Лесна настройка на сензора



Простата процедура за настройка ви позволява лесно да изберете кога и за колко време автоматичният сензор да включва лампата/лампите.

## Високо максимално натоварване (1000 W за лампа с нажежаема жичка, 200 W за LED)

### IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Този пасивен инфрачервен сензор Philips е специално проектиран за използване на открито във влажна среда и е преминал щателни изпитвания, гарантиращи неговата водоустойчивост. IP нивото съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Този сензор Philips е конструиран с IP44: защитен от пръски вода, идеален за използване на открито за общи цели.

## Висококачествена синтетика

Този инфрачервен сензор за присъствие/движение Philips е създаден специално за използване на открито. Устойчив и проектиран за дълъг живот, изработен от висококачествени синтетични материали.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

## Издръжливост

- Номинален живот: 25 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

**Включена допълнителна функция/ аксесоар**

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не

**Градинска площ**

- Градинска площ: Градина и двор

**Разни**

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Аксесоари
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

**Размери и тегло на продукта**

- Нето тегло: 0,146 kg
- Обща височина: 94 mm
- Обща дължина: 70 mm
- Обща ширина: 104 mm

**Сервиз**

- Гаранция: 2 години

**Технически данни**

- Мрежово захранване: 50 Hz
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8718696176788
- Нето тегло: 0,15 kg
- Брутно тегло: 0,23 kg
- Височина: 11,1 cm
- Дължина: 7,8 cm
- Ширина: 10,8 cm



Дата на издаване:  
2025-08-30  
Версия: 0.351

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)