

PHILIPS

Наземни спот лампи/
шипове Puled 4,6 W

myGarden

2700 K

Черно

Водоустойчивост



17481/30/PO



Радвайте се на една прекрасна градина с осветление

Тази автентична спот светлина в черен цвят на Philips Puled придава очарователен вид на вашата градина през нощта. Тя излъчва мека бяла светлина, оживявайки вашата градина през нощта за семейна вечеря или събирания на открито.

Светлинни режими

- Мека, топла бяла светлина

Съчетайте своя външен стил

- Предназначена за използване на открито – с водоустойчивост по IP44

Създадени за използване на открито

- Висококачествен алуминий и истинско стъкло

Специални характеристики

- Регулируемо спот тяло
- Лесна настройка за всякакво приложение

Украсете градината си със светлина

- Декоративно външно осветление

Акценти

Мека, топла бяла светлина

Създайте уютна атмосфера с топла бяла светлина. Интелигентно осветление, което просто се адаптира към ежедневните ви дейности.

Предназначена за използване на открито

Тази външна лампа Philips е специално проектирана за влажна външна среда. Тя е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от водни пръски, тя е най-разпространена и идеална за общи нужди на открито.

Висококачествени материали

Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено е от висококачествен лят алуминий и истинско стъкло.

Регулируемо спот тяло



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, просто като регулирате, завъртите или наклоните спот тялото на лампата.

Лесна настройка

Декоративно външно осветление

Външното осветление може да украси градината или откритите ви пространства с привличащи окото светлинни ефекти, за да се радвате на стилно осветени пътеки или на идеалната атмосфера за незабравимите вечери с вашите приятели и семейство. Затова Philips създаде myGarden – гама красиви външни осветителни тела със собствен стил и функционалност, които ще ви помогнат да покажете най-доброто от вашите открити пространства в изборения от вас стил.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Алуминий, Стъкло

Издръжливост

- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Насочени снопчета светлина: Да
- Подходящи за димиране: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Цветна температура: 2700 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Наземни лампи тип „Спот“ / шипове
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696176849
- Нето тегло: 0,67 kg
- Брутно тегло: 0,8 kg
- Височина: 21 cm
- Дължина: 12,5 cm
- Ширина: 12,5 cm

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,584 kg
- Обща височина: 105 mm
- Обща дължина: 97 mm
- Обща ширина: 97 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Обща мощност в лумени на осветителното тяло (скрито): 395
- Включена лампа с мощност в лумени: 395
- Източник на светлина, еквивалентен на традиционна лампа от: 50
- Технология на лампите: LED лампи
- Цвят на светлината: Мека бяла светлина
- Мрежово захранване: Обхват 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- Монтаж/фасонка: GU10
- Включена мощност на лампата: 5 W
- Максимална мощност на лампата за смяна: 5
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 1



Дата на издаване:
2025-09-24
Версия: 0.569

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com