

PHILIPS

Стенно осветление

Linea

ЛИНЕЙНО СВЕТОДИОДНО
ОСВЕТЛЕНИЕ 2700K

бяло

LED лампи



31231/31/P0



Украсете дома си със светлина

Спестете до 80% енергия с това светодиодно линейно осветление на Philips. Вградените светодиоди осигуряват висококачествена мека бяла светлина, идеална за общо осветяване. Модулната система улеснява свързването на няколко осветителни тела по между им.

Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия
- Висококачествена LED светлина
- Дълъг експлоатационен срок до 20 години
- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

Специални характеристики

- Може да се свързва с продукти от същото семейство
- Ключ за вкл./изкл. на изделието

Акценти

Пестене на енергия



Тази енергоспестяваща лампа Philips пести енергия в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

Висококачествена LED светлина



Светодиодната лампа, която се предоставя с тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

Дълъг експлоатационен срок



Източник на светлина, на който можете да се доверите. Вградените LED, използвани в тази LED лампа Philips, ще издържат до 20 000 часа (което е равно на 20 години на база средно използване за 3 часа на ден с брой цикли на включване/изключване от най-малко 13 000). Толкова е приятно, като се замислите, че няма да се притеснявате за поддръжката или смяната на лампите, имайки идеалната среда в дома си.

5 години гаранция за светодиодна система



Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

Продукт с възможност за свързване



Този продукт може да се свързва с подобен или с всеки продукт от същото семейство.

Ключ за вкл./изкл. на изделиято



Дискретно интегрираният в лампата ключ позволява лесно включване и изключване на светлината.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: бяло
- Материал: синтетика

Включена допълнителна функция/аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Ключ за вкл./изкл. на изделиято: Да

Разни

- Специално предназначено за: Функционални
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не

Потребявана електроенергия

- Скала за енергийна ефективност (EEL): A+

Размери и тегло на продукта

- Височина: 3,6 cm
- Дължина: 84,8 cm
- Нето тегло: 0,215 kg
- Ширина: 2,5 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 20 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1200 lm
- Мрежово захранване: Обхват 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- Димируемо осветително тяло: Не
- LED лампи: Да
- Брой лампи: 1
- Включена мощност на лампата: 13 W
- IP код: IP20, защита от предмети над 12,5 mm, без защита от вода
- Клас на защита: II – двойна изолация



Дата на издаване:
2023-11-06
Версия: 0.550

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com