

PHILIPS

Стенно осветление

Linea

SHELLLINE 3000K

бяло

LED лампи



31237/31/P1



Мека и отпускаща светлина

Линейното осветително тяло за стена Philips myLiving Decolinea Shellline съчетава производителност и семпъл дизайн. Със светодиодна технология, предоставяща дълъг полезен живот до 15 000 часа употреба, тази лампа идеално замества традиционното стенно осветление T5.

Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия
- Висококачествена LED светлина
- Дълъг експлоатационен срок до 15 години
- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

Акценти

Пестене на енергия



Тази енергоспестяваща лампа Philips пести енергия в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

Висококачествена LED светлина



Светодиодната лампа, която се предоставя с тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

Дълъг експлоатационен срок



Източник на светлина, на който можете да се доверите. Вградените LED, използвани в тази LED лампа Philips, ще издържат до 15 000 часа (което е равно на 15 години на база средно използване за 3 часа на ден с брой цикли на включване/изключване от най-малко 13 000). Толкова е приятно, като се замислите, че няма да се притеснявате за поддръжката или смяната на лампите, имайки идеалната среда в дома си.

5 години гаранция за светодиодна система



Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Синтетика

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Дифузна светлина: Да
- Вграден LED: Да

Разни

- Специално предназначено за: Функционални, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,205 kg
- Височина: 3,4 cm
- Дължина: 120,5 cm
- Ширина: 2,8 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1800 lm
- Мрежово захранване: Обхват 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED лампи: Да
- Брой лампи: 1
- Включена мощност на лампата: 18 W
- IP код: IP20, защита от предмети над 12,5 mm, без защита от вода
- Клас на защита: II – двойна изолация

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696163320
- Нето тегло: 0,21 kg
- Брутно тегло: 0,34 kg
- Височина: 1 251 mm
- Дължина: 39 mm
- Ширина: 41 mm



Дата на издаване:
2025-04-19
Версия: 0.488

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com